

PHILIPS

Flamme et lustre (à intensité variable)

DEL

5 W-60 W

E26

Éclat chaleureux

Gradation

046677574369



Éclairage à DEL offrant une lumière éclatante de qualité

Les ampoules flammes à DEL claires Philips produisent une magnifique lumière étincelante et sont dotées d'une durée de vie exceptionnelle. Esthétiques allumées comme éteintes, ces ampoules sont idéales pour les chandeliers à petits culots (E26).

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Optez pour une solution durable

- Ampoules longue durée, jusqu'à 15 ans

Caractéristiques

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop

lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Durée de vie moyenne de 15 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 15 ans.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Uniquement avec des gradateurs précis
- Utilisation prévue: D'intérieur/extérieur
- Forme de l'ampoule: B11
- Douille: E26
- Technologie: DEL
- Type de verre: Transparent

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 9 cm
- Poids: 0,017 kg
- Largeur: 3,5 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 20 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 300 °
- Constance de la couleur: 4SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 95
- Température de couleur: 2700-2200 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Éclat chaleureux
- Flux lumineux nominal: 500 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: Pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 927-922 | CCT of 2700K-2200K

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 55 mA
- Efficacité: 100 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677574369
- EOC: 574368
- Titre du produit: 5B11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 4/3CT T20

Consommation

- Homologué Energy Star: Oui
- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 5 W
- Équivalence en watts: 60 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 9 cm

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 300 °
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 500 lm
- Puissance nominale: 5 W

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677574369
- Poids net: 0,060 kg
- Poids brut: 0,110 kg
- Hauteur: 14,600 cm
- Longueur: 4,600 cm
- Largeur: 13,000 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.):
929003085505



Date de publication :
2023-01-13
Version: 0.17

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com