

PHILIPS

Ampoule (à intensité variable)

DEL


6,5 W-60 W

E26

Lumière ambre

Gradation

046677574420



Une ampoule à DEL dernier cri pour le domicile

Cette ampoule à DEL Philips produit une magnifique lumière chaude, est dotée d'une durée de vie exceptionnelle et permet des économies d'énergie immédiates et importantes. Grâce à sa température de couleur reproduisant celle des flammes, l'ampoule est idéale pour créer une atmosphère intime.

Conçue pour être vue, visuellement attrayante qu'elle soit allumée ou non

- Esthétique, allumée comme éteinte
- DEL de style rétro

Caractéristiques

Esthétique, allumée comme éteinte



« Ces belles lampes avec des filaments visibles ajoutent une touche de style et

de nostalgie dans toutes les pièces, qu'elles soient allumées ou éteintes. »

Rétro (2 000 K et 2 200 K)

Imaginez l'aspect rétro d'un éclairage classique avec les avantages que procurent l'éclairage à DEL. Grâce aux ampoules à filament à DEL de style rétro Philips, vous pouvez avoir l'aspect classique que vous aimez, tout en profitant de l'efficacité énergétique dont vous avez besoin. Elle projettent la couleur traditionnelle et la lueur ambrée de l'éclairage à incandescence à l'ancienne. L'ampoule en verre teinté ambre clair, la base au fini laiton et le style rétro du filament à DEL ajoutent une touche rétro à l'éclairage décoratif de votre maison. Le filament à mouvement de rotation complexe procure une ambiance agréable et chaleureuse.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Uniquement avec des gradateurs précis
- Utilisation prévue: D'intérieur/extérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Technologie: DEL
- Type de verre: Ambre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 13,7 cm
- Poids: 0,048 kg
- Largeur: 6,4 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 20 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 330 °
- Constance de la couleur: 6SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 2000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Lumière ambre
- Flux lumineux nominal: 400 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: Pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 820 | CCT of 2000K

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 75 mA
- Efficacité: 61 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677574420
- EOC: 574426
- Titre du produit:
6.5ST19/VIN/820/E26/
Amber/G/SP/D 1PFT20

Consommation

- Homologué Energy Star: Non
- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 6,5 W
- Équivalence en watts: 60 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 13,7 cm

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 330 °
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 400 lm
- Puissance nominale: 6.5 W

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz



Date de publication :
2023-11-08
Version: 0.48

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com