

PHILIPS

Ampoule (à
intensité réglable)

DEL

13,5 W-100 W

E26

Lumière du jour

Gradation

046677574802



Éclairage à DEL offrant une lumière éclatante de qualité

Les ampoules à DEL de Philips produisent une lumière blanc chaud, ont une durée de vie exceptionnelle et permettent de réduire instantanément votre consommation d'énergie. Épurées et élégantes, ces ampoules sont idéales pour remplacer les ampoules dépolies traditionnelles.

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Optez pour une solution durable

- Ampoules longue durée, jusqu'à 15 ans

Caractéristiques

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop

lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Durée de vie moyenne de 15 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 15 ans.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Uniquement avec des gradateurs précis
- Utilisation prévue: D'intérieur/extérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Type de verre: Givré
- Fini des ampoules: Givré
- Matériau de l'ampoule: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 13,3 cm
- Largeur: 7 cm

Conception et finition

- Matériau: Verre

Durabilité

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 20 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 300 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 95
- Température de couleur: 5000 K
- Flux lumineux nominal: 1600 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 950 | CCT of 5000K

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Efficacité: 118 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677574802
- EOC: 574806
- Titre du produit: 13.5A21/PER/UD50/FR/G/E26/D 4/1PF T20

Consommation

- Homologué Energy Star: Non
- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 13,5 W
- Équivalence en watts: 100 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 13,3 cm

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP – produit: 046677574802
- Poids net: 0,06 kg
- Poids brut: 0,08 kg
- Hauteur: 17,9 cm
- Longueur: 7,5 cm
- Largeur: 8 cm
- Numéro de matériau (12CN):
929003084115



Date de publication :
2024-02-03
Version: 0.51

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com