

# PHILIPS

Ampoule (à intensité réglable)

DEL

8 W-60 W

E26

Lumière du jour

Gradation

046677574833



## Éclairage à DEL offrant une lumière éclatante de qualité

Les ampoules à DEL de Philips produisent une lumière blanc chaud, ont une durée de vie exceptionnelle et permettent de réduire instantanément votre consommation d'énergie. Épurées et élégantes, ces ampoules sont idéales pour remplacer les ampoules dépolies traditionnelles.

### **Lumière de haute qualité**

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

### **Optez pour une solution durable**

- Ampoules longue durée, jusqu'à 15 ans

# Caractéristiques

## Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop

lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

## Durée de vie moyenne de 15 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 15 ans.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Uniquement avec des gradateurs précis
- Utilisation prévue: D'intérieur/extérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Technologie: DEL
- Type de verre: Givré

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,5 cm
- Poids: 0,033 kg
- Largeur: 6 cm

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 20 000

## Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 300 °
- Constance de la couleur: 4SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 95
- Température de couleur: 5000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Lumière du jour
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: Pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 950 | CCT of 5000K

## Divers

- EyeComfort: Oui

## Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 85 mA
- Efficacité: 100 lm/W

## Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677574833
- EOC: 574830
- Titre du produit: 8A19/PER/UD50/FR/G/E26/D 4/3PFT20

#### Consommation

- Homologué Energy Star: Oui
- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 8 W
- Équivalence en watts: 60 W

#### Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,5 cm

#### Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 300 °
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Puissance nominale: 8 W

#### Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

#### Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677574833
- Poids net: 0,090 kg
- Poids brut: 0,152 kg
- Hauteur: 14,600 cm
- Longueur: 6,500 cm
- Largeur: 18,500 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929003083335



Date de publication :  
2023-01-13  
Version: 0.49

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)