

PHILIPS

Foco (regulable)

LED

7.5 W-40 W

E26

Luz ámbar

Regulación de intensidad

046677575243



Luz LED de vanguardia para el hogar

Este foco LED de Philips proporciona una luz hermosa y extra cálida, una vida útil excepcionalmente larga y un ahorro de energía importante e inmediato. Con su temperatura de color de llama, es la elección perfecta para crear un ambiente acogedor.

Diseñadas para ser vistas. Lucen bien encendidas y apagadas

- Lucen bien encendidas y apagadas
- LED de estilo vintage

Destacados

Lucen bien encendidas y apagadas



"Estas hermosas luces de filamento visible añaden un toque de estilo y una

sensación de nostalgia a cualquier habitación. Lucen bien encendidas y apagadas. "

Vintage (2,000 K y 2,200 K)

Imagina el look vintage de la iluminación tradicional con los beneficios del LED. Con las luces de filamentos LED Philips Vintage, puedes tener el aspecto clásico que amas, con la eficacia energética que necesitas. Brinda el color tradicional y el brillo ámbar de la iluminación incandescente antigua. La materialidad de cristal teñido de color ámbar transparente, la base con acabado de latón y el estilo retro del filamento LED agregan un toque vintage a la iluminación decorativa de tu hogar. El sofisticado filamento giratorio te permite generar un ambiente acogedor y cálido.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: T20
- Toma de corriente: E26
- Acabado de la luz: Ámbar
- Material del foco: Cristal

Dimensiones del producto

- Alto: 27.2 cm
- Ancho: 6.5 cm

Diseño y acabado

- Material: cristal

Duración

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a 40 °C

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 330 °
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 2000 K
- Flujo luminoso nominal: 400 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s
- Código de color: 820 | CCT of 2000K
- Temperatura de color correlacionada: 2000 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 53 lm/W
- Flujo luminoso: 400 lm

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Eficacia: 53 lm/W
- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Información del empaque

- EAN: 046677575243
- EOC: 575241
- Título del producto: 7.5T20/VIN/820/CL/G/E26/amber/SP/DIM 1CT

Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.7

Consumo de energía

- Certificación Energy Star: No
- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 7.5 W
- Potencia en vatios equivalente: 40 W
- Consumo de energía: 7.5 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 27.2 cm

Valores nominales

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Frecuencia de línea: 50 to 60 Hz
- Tapa-base: E26 | Single Contact Medium Screw

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677575243
- Peso neto: 0.2 kg
- Peso bruto: 0.29 kg
- Alto: 32 cm
- Largo: 10 cm
- Ancho: 10 cm
- N.º de material (12NC): 929001936513



Fecha de publicación:
2024-02-07
Versión: 0.54

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com