

PHILIPS

Lámpara

LED

12,2 W-75 W

E26

Blanco suave

046677575861



Iluminación incomparable

Luz LED de última generación que entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reduce los costos energéticos en forma inmediata y disminuye la frecuencia de reemplazo de tus luces sin comprometer la calidad de tu iluminación.

Luz de alta calidad

- Foco de larga duración: dura hasta 10 años

Elige un simple reemplazo de las viejas bombillas

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Destacados

Vida útil promedio de 10,950 horas

Con una vida útil de hasta 10,950 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar los focos con frecuencia y disfrutar de una solución perfecta en iluminación durante más de 10 años.

Reemplaza incandescente estándar

Con su hermoso diseño y forma familiar, este foco LED de ahorro de energía es el reemplazo sustentable perfecto de los focos incandescentes tradicionales.

Diseñada para que el confort de sus ojos



Es fácil imaginar que una luz extrema puede afectar los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es

muy suave, puedes ver el parpadeo. Sin embargo, los LED diseñados para el bienestar de los ojos te permiten iluminar suavemente tu mundo y crear un ambiente ideal para tu hogar.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Regulable: NO
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Tipo de cristal: Satinado
- Acabado de la luz: Blanco
- Material del foco: Plástico

Dimensiones del producto

- Alto: 11.7 cm
- Ancho: 6 cm

Diseño y acabado

- Material: Plástico

Duración

- Vida útil nominal: 11,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 250 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2700 K
- Flujo luminoso nominal: 1100 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 927 | CCT of 2700K

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Eficacia: 90 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677575861
- EOC: 575860
- Título del producto: 12.2A19/LED/927/FR/P/E26/ND/T20 4/2CT

Consumo de energía

- Certificación Energy Star: No
- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 12.2 W
- Potencia en vatios equivalente: 75 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 11.7 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

046677575861

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677575861
- Peso neto: 0.1 kg
- Peso bruto: 0.13 kg
- Alto: 11.5 cm
- Largo: 6.2 cm
- Ancho: 10 cm
- N.º de material (12NC): 929003020563



Fecha de publicación:
2024-02-02
Versión: 0.38

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com