

PHILIPS

Ampoule 21 W
(éq.150 W) A23 E26

DEL intelligente

Couleur

Plastique

Facile à brancher et à utiliser

Commande vocale ou avec
l'application WiZ

046677579203



Éclairage coloré selon votre humeur

Projetez une lumière colorée avec une lampe ou un luminaire ordinaire de votre maison grâce à l'ampoule de couleur DEL intelligente Philips à flux lumineux élevé. Cette ampoule est connectée WiZ. Vous pouvez utiliser cette ampoule connectée WiZ avec votre Wi-Fi existant pour la contrôler avec l'application WiZ ou votre voix.

Facile à installer

- Facile à brancher et à utiliser

Commande intelligente

- Contrôlez vos luminaires depuis n'importe où avec votre téléphone intelligent.
- Gardez les mains libres avec la commande vocale

Fonctions intelligentes

- Automatisez votre éclairage à l'aide de routines

Modes d'éclairage

- Des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamiques
- Blanc réglable de froid au chaud, et modes prédéfinis
- Personnalisez des scènes avec des modes d'éclairage dynamiques préconfigurés.
- Ajoutez de la luminosité à votre foyer

Caractéristiques

Facile à brancher et à utiliser



Pas besoin d'intermédiaire, WiZ communique directement avec votre routeur Wi-Fi. Branchez simplement votre nouvelle lampe, téléchargez l'appli WiZ, et le tour est joué!

Contrôle à distance




Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos lampes WiZ en utilisant votre téléphone intelligent. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en partant? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.

Gardez les mains libres avec la commande vocale



Contrôlez vos lumières avec votre voix grâce à une simple intégration avec Google ou Alexa ou à un ajout dans vos raccourcis Siri.

Automatisez votre éclairage à l'aide de routines



Créez un programme automatique quotidien ou hebdomadaire pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

Des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamiques



Faites votre choix dans notre palette de plusieurs millions de couleurs pour créer une ambiance que vous allez adorer. Profitez des différences subtiles de nos modes d'éclairage dynamiques pour illuminer votre environnement

Blanc réglable de froid au chaud, et modes prédéfinis



Choisissez la lumière qui va stimuler votre énergie parmi les nombreuses nuances plus ou moins chaudes proposées, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

Scènes personnalisées



Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande à l'aide de l'appli, de la WiZmote ou de la commande vocale.

Plus de luminosité



Illuminez votre maison avec cette ampoule à flux lumineux élevé. Cette lampe offre l'éclairage adapté aux activités de détente et la luminosité suffisante pour vos différentes tâches. Elle est aussi parfaitement adaptée pour éclairer les grandes pièces avec de hauts plafonds.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Gradation sans fil
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: A23
- Douille: E26
- Technologie: Éclairage Wi-Fi intelligent
- Type de verre: Givré

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 16,3 cm
- Poids: 0,3 kg
- Largeur: 8,3 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Constance de la couleur: 4SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 2200-6500 (RGB) K
- Catégorie de couleur de la lumière: Couleur
- Flux lumineux nominal: 2550 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 180 mA
- Efficacité: 121 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677579203
- EOC: 579201
- Titre du produit: 21A23/Wi-Fi BLE Color/922-65 4/1PF

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 21 W
- Équivalence en watts: 150 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 16,3 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 2550 lm
- Puissance nominale: 21 W

Service

- Garantie: 2 ans

Fiche technique

- Fréquence: 50-60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677579203
- Poids net: 0,22 kg
- Poids brut: 0,31 kg
- Hauteur: 21,6 cm
- Longueur: 10,5 cm
- Largeur: 10,7 cm
- Numéro de matériau (12CN): 929003499908



Date de publication :
2024-02-03
Version: 0.24

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com