

PHILIPS

Tube linéaireOui - Vérifiez
la compatibilité du ballast

DEL

24 W-54 W

G5

3000/4000/5000

046677580223



Éclairage à DEL offrant une lumière éclatante de qualité

La mise à niveau vers les tubes à DEL Philips est un moyen simple et rapide de remplacer vos anciens tubes fluorescents par une technologie à DEL moderne et efficace. Sélectionnez la température de couleur souhaitée au moyen de l'interrupteur avant d'installer le tube à DEL.

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Compatible avec la plupart des ballasts électroniques à allumage instantané

Optez pour une solution durable

- Ampoule longue durée, jusqu'à 50 ans

Caractéristiques

Compatibilité avec le ballast InstantFit

Les tubes DEL InstantFit de Philips ont été testés et fabriqués de façon à fonctionner sur plus de types de ballasts que les produits concurrents vendus sur le marché. Vérifiez la liste de compatibilité ici (lien vers http://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloads/United%20States/ODLI20180301_001-UPD-en_US-PLT-16118CR_InstantFit_Ballast-Compatibility-Guide_2018-1.pdf)

images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloads/United%20States/ODLI20180301_001-UPD-en_US-PLT-16118CR_InstantFit_Ballast-Compatibility-Guide_2018-1.pdf

Ampoule longue durée, jusqu'à 50 ans

Grâce à cette ampoule d'une durée de vie maximale de 50 000 heures, vous pouvez éviter les remplacements fréquents et profiter d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 50 ans.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Oui - Vérifier la compatibilité du ballast
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: T5
- Douille: G5
- Type de verre: Givré
- Fini des ampoules: Givré
- Matériau de l'ampoule: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 116,3 cm
- Largeur: 1,86 cm

Conception et finition

- Matériau: Verre

Durabilité

- Durée de vie nominale: 50 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 200 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 3000/4000/5000 K
- Flux lumineux nominal: 3100, 3300, 3300 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 3000K/4000K/5000K

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Efficacité: 137 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677580223
- EOC: 580225
- Titre du produit: 24T5HO/LED/46-3CCT/IF33/G/DIM 10/1 FB

Consommation

- Facteur de puissance: 0.9
- Tension: 39-64 V
- Puissance: 24 W
- Équivalence en watts: 54 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 116,3 cm

Service

- Garantie: 5 ans

Fiche technique

- Fréquence: VA51018828 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677580223
- Poids net: 0,15 kg
- Poids brut: 0,23 kg
- Hauteur: 117,5 cm
- Longueur: 2,5 cm
- Largeur: 2,5 cm
- Numéro de matériau (12CN): 929003554805



Date de publication :
2024-02-03
Version: 0.37

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com