

# PHILIPS

Luz empotrable


Funcional

Canless Slim 5CCT

Blanco

Atenuación

046677580391



## Iluminación LED confortable que no molestará tus ojos.

Con su diseño robusto y un rendimiento óptimo, la luz LED empotrable de alto rendimiento Philips es la luminaria perfecta que aporta calidad y brillo a cualquier espacio del hogar. Luz cómoda que es agradable a la vista.

### Combina con el interior de tu hogar

- Diseño súper delgado

### Efecto de luz

- Temperatura de color ajustable
- Distribución lumínica uniforme

### Alta calidad

- Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos

### Duración

- Extensa vida útil hasta de 25 000 horas

# Destacados

## Diseño súper delgado

El diseño delgado es ideal para habitaciones con techos bajos, al ras de la superficie.

## Temperatura de color ajustable

Cambia sin problemas de una luz blanca fría para concentrarte a un brillo más acogedor para relajarte.

## Distribución lumínica uniforme

Genera luz en las habitaciones de manera uniforme y homogénea.

## Comodidad visual

La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo, estroboscopia, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz

cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz constante, productividad y color durante más de una década. Cambia a luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

## Extensa vida útil hasta de 25 000 horas

La tecnología LED de Philips amplía la vida útil de los productos hasta 25 000 horas.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Redondo

## Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: metal

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 25 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor: 12,500

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Consistencia del color: <4 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2

## Varios

- Especialmente diseñado para: Cocina
- Estilo: Contemporary
- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 110 mA
- Eficacia: 86 lm/W

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.9

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.4 kg
- Longitud de corte: 16.0 cm
- Ancho de corte: 16.0 cm
- Alto: 2.4 cm
- Largo: 17 cm
- Distancia empotrada: 0 cm
- Ancho: 17 cm

## Servicio

- Garantía: 3 años

### Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 25,000 hora(s)
- Diámetro: 170 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 1000
- Luminaria regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia en vatios de la luz incluida: 11.5
- Código IP: UL02: ubicación húmeda (América del Norte)
- Clase de protección: UL conectado a tierra

### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677580391
- Peso neto: 0.4 kg
- Peso bruto: 0.48 kg
- Alto: 17.6 cm
- Largo: 6.7 cm
- Ancho: 17.5 cm
- N.º de material (12NC): 929003259603



Fecha de publicación:  
2024-02-02  
Versión: 0.86

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.