

PHILIPS

Luminaires pour
l'extérieur

Luminaires pour l'extérieur

Noir

Applique murale solaire



046677582937



Notre lampe à DEL la plus écoénergétique à ce jour

Donnez à votre mur extérieur un look rétro avec l'applique murale d'extérieur à DEL Philips noire. Sa lumière diffuse et éclatante est également idéale pour éclairer votre entrée. Son design rétro est une façon élégante de profiter de vos moments en plein air.

Facilité d'utilisation

- Une gamme complète d'applications disponibles

Installation facile

- Aucun câblage requis

Solutions d'éclairage durables

- Éclairage solaire ultra efficace

Caractéristiques spéciales

- Détecteur de mouvement et capteur de changement de luminosité intégrés

Caractéristiques

Une gamme complète d'applications disponibles

Parfaits pour l'éclairage extérieur d'un jardin, d'une terrasse, d'une allée ou d'un balcon, les appliques, lampadaires, lanternes et plafonniers d'extérieur Philips créent une atmosphère chaleureuse et relaxante à la tombée de la nuit et offrent une bonne visibilité dans le noir.

Aucun câblage requis

Cette lampe est entièrement alimentée par l'énergie solaire. Aucun câblage n'est nécessaire, ces lampes peuvent donc être facilement positionnées et repositionnées dans votre jardin ou autre espace extérieur.

Éclairage solaire ultra efficace

Grâce au système solaire ultra efficace de Philips, ces luminaires peuvent fournir jusqu'à 25 heures de lumière lorsque la batterie est complètement chargée. Profitez d'une lumière éclatante toute la nuit, même par mauvais temps ou par temps couvert.

Détecteur de mouvement et capteur de changement de luminosité intégrés



Avec un détecteur de mouvement intégré, ces lumières vous accueillent automatiquement lorsque vous rentrez chez vous après la tombée de la nuit ou s'allument lorsque des visiteurs arrivent. La fonction unique de changement de luminosité allume automatiquement les lumières lorsqu'il fait noir à l'extérieur, ce qui est parfait pour les longues soirées d'été ou pour assurer votre sécurité.

Spécifications

Conception et finition

- Couleur: Noir
- Matériau: Plastique

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- Garantie de 5 ans sur le module à DEL: Oui
- Projecteur à tête réglable: Non
- Antirouille et antipoussières: Oui
- Faisceaux lumineux bidirectionnels: Non
- Montage click!FIX: Oui
- Détecteur crépusculaire: Oui
- À l'épreuve des intempéries: Oui
- DEL intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Oui
- Énergie solaire: Oui
- Lumière blanche chaude: Non
- Centre de table: Non

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,55 kg
- Hauteur: 20,6 cm
- Longueur: 19 cm
- Largeur: 14 cm

Service

- Garantie: 2 ans

Fiche technique

- Durée de vie pouvant atteindre: 25 000 h
- Flux lumineux total du luminaire: 250/20
- Couleur de la lumière: 3000
- Alimentation principale: 4 V
- Classe énergétique de la source lumineuse intégrée: sans objet
- Intensité maximale de l'ampoule de rechange: 25 W
- Code IP: UL03 – Endroit mouillé (Amérique du Nord)

- Catégorie de protection: Classe III
- Source lumineuse remplaçable: Non

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP – produit: 046677582937
- Poids net: 0,55 kg
- Poids brut: 0,82 kg
- Hauteur: 24 cm
- Longueur: 17,5 cm
- Largeur: 17,5 cm
- Numéro de matériau (12CN): 929003298503



Date de publication :
2024-02-07
Version: 0.67

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com