

PHILIPS

Ampoule (à intensité variable)

DEL


5 W-60 W

E26

Lumière du jour

Gradation

046677583835



Éclairage à DEL offrant une lumière éclatante de qualité

L'ampoule à DEL Philips offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes à l'intérieur. Vous économiserez immédiatement sur les coûts énergétiques et réduirez la fréquence de remplacement des ampoules, sans compromettre la qualité de votre éclairage.

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Optez pour une solution durable

- Protège votre porte-monnaie et la planète
- Ampoule longue durée, jusqu'à 50 ans

Caractéristiques

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop

lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie

La technologie à DEL permet d'économiser jusqu'à 90 % d'énergie par rapport à l'utilisation d'ampoules standards. Cette ampoule rapidement rentabilisée vous permettra d'économiser de l'argent pour les nombreuses années à venir et contribue à protéger l'environnement.

Ampoule longue durée, jusqu'à 50 ans

Grâce à cette ampoule d'une durée de vie maximale de 50 000 heures, vous pouvez éviter les remplacements fréquents et profiter d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 50 ans.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Non
- Utilisation prévue: D'intérieur/extérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Type de verre: Transparent
- Fini des ampoules: Transparent
- Matériau de l'ampoule: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 11 cm
- Largeur: 6 cm

Conception et finition

- Matériau: Verre

Durabilité

- Durée de vie nominale: 50 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 100 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: / °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 5000 K
- Flux lumineux nominal: 810 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 950 | CCT of 5000K

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Efficacité: 180 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677583835
- EOC: 583831
- Titre du produit: 4.5A19/UE/950/CL/G/E26/ND 1PF/4 T20 CA

Consommation

- Homologué Energy Star: Non
- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: AC 120 V
- Puissance: 4,5 W
- Équivalence en watts: 60 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 11 cm

Valeurs nominales

- Intensité nominale de crête: / cd

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage [4.5A19/UE/950/CL/G/E26/ND 1PF/4 T20 CA]

- EAN/CUP - produit: 046677583835
- Poids net: 0,04 kg
- Poids brut: 0,07 kg
- Hauteur: 14,6 cm
- Longueur: 7,5 cm
- Largeur: 6,5 cm
- Numéro de matériau (12CN):
929003579995

Dimensions et poids de l'emballage [5A19/UE/950/CL/G/E26/D T20 4/1PF CA]

- EAN/CUP - produit: 046677583835
- Poids net: 0,04 kg
- Poids brut: 0,06 kg
- Hauteur: 17,1 cm
- Longueur: 7,5 cm
- Largeur: 6,5 cm
- Numéro de matériau (12CN):
929003765495



Date de publication :
2024-02-03
Version: 0.91

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.