

PHILIPS

Duvar aklıđı

myGarden

Harvest

siyah



17235/30/PN



Harika dıř mekan anları yaratın

Philips myGarden'ın bu siyah model duvar feneriyle klasik görünümü dıřarıya taşıyın. Retro tasarım, dıř mekan anlarınızdan keyif almanın şık bir yoludur. Yüksek kaliteli malzemeler ve siyah kaplama kişisel tarzınızla mükemmel uyum sağlar.

Dıř mekan için tasarlandı

- Yüksek kaliteli malzemeler

Özel nitelikler

- Hava koşullarına dayanıklı

Açık havanın tadını çıkarın

- Şık ve sıcak bir ortam oluşturun

Özellikler

Yüksek kaliteli malzemeler

Bu Philips dış mekan lambası, üstün kaplamayla yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Bu da her türlü hava koşulunda korozyona ve lekelerle karşı dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü bir ürün sağlar.

Şık bir ortam oluşturun

Bu dış mekan Duvar ağılığı, dış mekan alanınıza kolaylıkla uyum sağlaması ve her zaman istediğiniz atmosferi sunması için en yeni trendler ve yaşam tarzlarıyla tasarlandı.

Hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan lambası özel olarak nemli dış mekan ortamları için tasarlanmıştır ve su geçirmezliğini kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır. Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: siyah
- Malzeme: alüminyum

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Kısılabilir: Evet
- Tamamen su geçirmez: Evet

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Arka bahçe, Ön bahçe

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe ve Teras
- Tarz: Klasik
- Tip: Duvar ağılığı
- Göz Rahatlığı: Hayır

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,833 kg
- Yükseklik: 22,9 cm
- Uzunluk: 20,8 cm
- Genişlik: 12,7 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Şebeke elektriği: 50 Hz
- Armatür kısılabilirliği: Evet
- LED: Hayır
- Yerleşik LED: Hayır
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: ampul birlikte verilmez
- Armatür şu sınıftan ampullerle uyumludur:: A++ - E
- Ampul sayısı: 2
- Armatür/duy: E27
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: -
- Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 42 W

- IP koruma sınıfı kodu: IP44
- Koruma sınıfı: I - topraklanmış
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696156780
- Net ağırlık: 0,833 kg
- Brüt ağırlık: 1,038 kg
- Yükseklik: 24,800 cm
- Uzunluk: 12,800 cm
- Genişlik: 22,300 cm
- Malzeme numarası (12NC): 915005308901



Yayın tarihi: 2023-11-10
Sürüm: 0.823

© 2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com