

PHILIPS


筒射灯

myGarden

Moss

不锈钢

LED



17306/47/16



夜晚时分照亮花园

Philips myGarden Moss LED 筒射灯采用不锈钢材质，坚固耐用，照亮小径和车道，而且您无需对花园进行改造。高品质 Philips LED 灯由优质材料制成，安装后基本无需维护。

可持续照明解决方案

- 节能
- 优质 LED 灯
- 使用寿命长达 15 年
- 暖白光
- Philips 为 LED 模块和驱动器提供 5 年质保期

专为花园而设计

- IP67 - 防风雨

产品亮点

节能



与传统光源相比，这款飞利浦节能灯非常节能，可帮助您减少电费开支，为环保事业尽一份力。

优质 LED 灯



这款飞利浦灯具所集成的 LED 技术是由飞利浦独特研发的解决方案。即开即亮，让您的房间充满生动色彩。

使用寿命长



值得您信赖的光源。这款飞利浦 LED 灯泡采用集成式 LED，使用寿命长达 15000 小时（即平均每天使用 3 个小时，开关周期至少为 13000 次的情况下，使用寿命相当于 15 年）。灯光柔和舒适，当您在居室中享受美好灯光氛围时，免除维护和替换的困扰。

暖白光



灯具具有不同的色温，以开尔文 (K) 为单位表示。开尔文值低的灯泡会发出更为舒适的暖光，而开尔文值高的灯泡则会发出更为活跃的冷光。这款飞利浦灯泡可提供暖白光，营造舒适氛围。

LED 系统享有 5 年质保期



对于此灯具，在 2 年期标准保修的基础上，Philips 还针对 LED 系统（即此灯具中的 LED 模块和驱动器）提供 5 年的质保期。

IP67 - 防风雨



这款 Philips 户外灯特别适用于室外潮湿环境。经过严格测试，确保防水。IP 防护等级（防侵入保护级别）用两个数字表示：第一个数字表示防尘等级，第二个数字表示防水等级。这款户外灯为 IP67 等级，可短暂浸没在水中，是道路和车道照明的理想之选。而且还抗车轮碾压。

规格

设计和外观

- 颜色: 不锈钢
- 材料: 不锈钢

随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 是
- 可调节射灯头: 否
- 完全防风雨: 是
- 集成 LED: 是

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 90

其他

- 设计用于: 花园和露台
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 地面射灯/地钉
- EyeComfort: 否

产品尺寸和重量

- 净重: 0.32 kg
- 开孔长度: 10.5 cm
- 开孔宽度: 10.5 cm
- 长度: 11.4 cm
- 凹面距离: 11.5 cm
- 宽度: 11.4 cm

服务

- 质保: 2 年

技术规格

- 使用寿命长达: 25,000 小时
- 光源亮度: 270
- 光色: 2700
- 主电源: 220-240
- LED: 是
- 内含光源的节能级别: F
- 随附灯泡瓦数: 3 W
- IP 码: IP67
- 防护等级: II 类
- 光源可更换: 否
- 光源数量: 1

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 8718696120606
- 净重: 0.32 kg
- 毛重: 0.37 kg
- 高度: 12.8 cm
- 长度: 12.3 cm
- 宽度: 12.3 cm
- 材料编号 (12NC): 915004498701



发行日期: 2024-02-07
版本: 0.407

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com