

PHILIPS


Duvar aklıđı

myGarden


Macaw

siyah

LED



17317/30/16



Işıkla güzelleştirilmiş bir bahçenin keyfini çıkarın

Mükemmel bir küp, fırçalanmış paslanmaz çelik görünümlü Philips myGarden Macaw duvar aklıđı, bahçe duvarınıza modern bir tarz getiriyor. Hareket sensörü ve devasa penceresinden gelen yüksek kaliteli ışığı, ihtiyaç duyulan her yere ışık havuzu getiriyor.

Çevreci aydınlatma çözümleri

- Enerji tasarrufu
- Yüksek kaliteli LED ışığı
- Sıcak Beyaz ışık
- Philips, LED modülü ve sürücüsünde 5 yıllık garanti sunar

Bahçeniz için tasarlandı

- Rahatlık ve güvenlik için hareket sensörü dahildir
- IP44 - hava koşullarına dayanıklı

Özellikler

Enerji tasarrufu




Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla daha az enerji tüketen bu Philips enerji tasarruflu lamba ile hem elektrik faturalarınızı düşürebilir hem de çevre koruması konusunda üzerinize düşeni yapabilirsiniz.

Yüksek kaliteli LED ışığı



Bu Philips lambaya entegre edilen LED teknolojisi, Philips tarafından geliştirilen benzersiz bir çözümdür. Lamba açıldığı anda optimum ışık çıkışı sağlar ve evinize canlı renkler katar.

Sıcak Beyaz ışık



Işığın Kelvin (K) birimiyle ölçülen farklı renk sıcaklıkları olabilir. Düşük Kelvin değerine sahip lambalar sıcak, daha samimi bir ışık verirken yüksek Kelvin değerine sahip olan ampuller beyaz, daha enerjik bir ışık verir. Bu Philips lamba samimi bir atmosfer için sıcak beyaz ışık sunar.

LED sisteminde 5 yıllık garanti



Bu lamba için standart 2 yıllık garantiye ek olarak Philips, LED sisteminde (bu lambadaki LED modülü ve sürücüsü) 5 yıllık garanti sunar.

Hareket sensörü dahildir



Eve döndüğünüzde sizi karşılayacak veya biri geldiğinde size haber verecek hareket sensörü dahildir. Sensör hareket algıladığında lamba otomatik olarak yanar.

IP44 - hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan lambası, özellikle nemli dış mekanlar için tasarlanmıştır. Lambanın su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu dış mekan lambası IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için idealdir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: siyah
- Malzeme: sentetikler

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- LED modülünde 5 yıllık garanti: Evet
- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Evet
- Hareket sensörü: Evet

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Ön bahçe

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe ve Teras
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Duvar apliği
- GözRahatlığı: Hayır

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,311 kg
- Yükseklik: 13,7 cm
- Uzunluk: 12,7 cm
- Genişlik: 9,1 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Kullanım ömrü en fazla: 25.000 h
- Şu güçteki geleneksel ampule eşdeğer ışık kaynağı:: 30 W
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 320 lm
- Ampul teknolojisi: 230 V
- Işık rengi: sıcak beyaz
- Şebeke elektriği: 50 Hz
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- LED: Evet
- Yerleşik LED: Evet
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: Yerleşik LED
- Ampul sayısı: 1
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 3.5 W
- IP koruma sınıfı kodu: IP44
- Koruma sınıfı: II – çift yalıtımlı
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Hayır

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC – ürün: 8718696125946
- Net ağırlık: 0,311 kg
- Brüt ağırlık: 0,371 kg
- Yükseklik: 14,800 cm
- Uzunluk: 9,800 cm
- Genişlik: 13,300 cm
- Malzeme numarası (12NC): 915004989101



Yayın tarihi: 2023-11-10
Sürüm: 0.823

© 2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com