

PHILIPS

Duvar apliđi

myGarden


Antelope 4000K

beyaz

LED



17320/31/P3



Işıkla güzelleştirilmiş bir bahçenin keyfini çıkarın

Beyaz Philips Antelope LED dış mekan duvar apliđi, dayanıklı, yüksek kaliteli sentetik malzemeden üretilmiştir. Tanıdık ilaç kutusu tasarımı, dış mekan alanlarının net aydınlatılması için her yöne bol miktarda dađınık sođuk beyaz ışık verir.

Çevreci aydınlatma çözümleri

- Enerji tasarrufu
- Yüksek kaliteli LED ışığı
- 25 yıla kadar uzun kullanım ömrü
- Sođuk beyaz ışık
- Philips, LED modülü ve sürücüsünde 5 yıllık garanti sunar

Bahçeniz için tasarlandı

- IP44 - hava koşullarına dayanıklı

Özellikler

Enerji tasarrufu




Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla daha az enerji tüketen bu Philips enerji tasarruflu lamba ile hem elektrik faturalarınızı düşürebilir hem de çevre koruması konusunda üzerinize düşeni yapabilirsiniz.

Yüksek kaliteli LED ışığı



Bu Philips lambaya entegre edilen LED teknolojisi, Philips tarafından geliştirilen benzersiz bir çözümdür. Lamba açıldığında optimum ışık çıkışı sağlar ve evinize canlı renkler katar.

Uzun kullanım ömrü



Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı. Bu Philips LED lambada kullanılan LED ampul, 13.000 açma/kapama işlemiyle 25.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir (bu değer günde ortalama 3 saatlik kullanımla 25 yıla eşdeğerdir). Evinizde mükemmel bir ışık ortamına sahip olurken, bakım veya ampul değiştirme ile ilgili endişelenmeyeceğinizi bilmek mükemmel bir duygu.

Soğuk beyaz ışık



Işığın Kelvin (K) birimiyle ölçülen farklı renk sıcaklıkları olabilir. Düşük Kelvin değerine sahip lambalar sıcak, daha samimi bir ışık verirken yüksek Kelvin değerine sahip olan ampuller beyaz, daha enerjik bir ışık verir. Bu Philips lamba size enerji sağlayan soğuk beyaz ışık sunar.

LED sisteminde 5 yıllık garanti



Bu lamba için standart 2 yıllık garantiye ek olarak Philips, LED sisteminde (bu lambadaki LED modülü ve sürücüsü) 5 yıllık garanti sunar.

IP44 - hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan lambası, özellikle nemli dış mekanlar için tasarlanmıştır. Lambanın su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu dış mekan lambası IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için idealdir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- LED modülünde 5 yıllık garanti: Evet
- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Evet

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe ve Teras
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Duvar Lambaları
- Göz Konforu: Hayır

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,450 kg
- Yükseklik: 26,9 cm
- Uzunluk: 19,9 cm
- Genişlik: 8,9 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Kullanım ömrü en fazla: 25.000 h
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 600 lm
- Şebeke elektriği: 50 Hz
- LED: Evet
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: F
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 6 W
- IP koruma sınıfı kodu: IP44
- Koruma sınıfı: Sınıf II
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Hayır
- Işık kaynağı sayısı: 1

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696150566
- Net ağırlık: 0,45 kg
- Brüt ağırlık: 0,57 kg
- Yükseklik: 28,1 cm
- Uzunluk: 9,6 cm
- Genişlik: 20,6 cm
- Malzeme numarası (12NC): 915005197702



Yayın tarihi: 2024-02-07
Sürüm: 0.337

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com