

PHILIPS

Duvar apliđi

myGarden

Hedgehog

antrasit



17337/93/PN



Işıkla güzelleştirilmiş bir bahçenin keyfini çıkarın

Döküm alüminyum Philips Hedgehog duvar feneri, duvarınıza tarz ve güç ekler. Müthiş bir duvar aydınlatma efekti için ışığı yukarı ve aşağı dağıtır. Tek yapmanız gereken şey bahçenizin tadını çıkarmak.

Bahçenizde tasarım yapın

- Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler

Özel nitelikler

- Kolay kurulum
- Hava koşullarına dayanıklı

Açık havanın tadını çıkarın

- Şık ve sıcak bir ortam oluşturun



Özellikler

Yüksek kaliteli malzeme

Bu Philips lambası özel olarak dış mekan alanları için üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu lamba bahçenizi her gece aydınlatır. Yapımında yüksek kaliteli döküm kalıp alüminyum ve üstün sentetik malzemeler kullanılmıştır.

Kolay kurulum



Armatür takmak bazen zor bir iş olabildiğinden bu Philips dış mekan lambasının montajını basitleştirmek için çok çaba sarf ettik. Bunun için montaj sırasında kullanacağınız sıkma anahtarını ürünle birlikte veriyoruz.

Hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan lambası özel olarak nemli dış mekan ortamları için tasarlanmış ve su geçirmezliğini kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır. Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.

Şık bir ortam oluşturun

Bu dış mekan Duvar ağı, dış mekan alanınıza kolaylıkla uyum sağlaması ve her zaman istediğiniz atmosferi sunması için en yeni trendler ve yaşam tarzlarıyla tasarlandı.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: antrasit
- Malzeme: alüminyum

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Tamamen su geçirmez: Evet

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Arka bahçe, Ön bahçe

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe ve Teras
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Duvar ağı
- GözRahatlığı: Hayır

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Yükseklik: 9,1 cm
- Uzunluk: 16 cm
- Net ağırlık: 0,709 kg
- Genişlik: 18,2 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Şebeke elektriği: 50-60 Hz
- LED: Hayır
- Yerleşik LED: Hayır
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: ampul birlikte verilmez
- Armatür şu sınıftan ampullerle uyumludur:: A++ - E
- Ampul sayısı: 1
- Armatür/duy: E27
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: -
- Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 42 W
- IP koruma sınıfı kodu: IP44
- Koruma sınıfı: II - çift yalıtımlı
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet



Yayın tarihi: 2023-11-10
Sürüm: 0.803

© 2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com