
PHILIPS

Apliqué de pared

myGarden

Trowel

aluminio



17339/48/PN





Disfruta un hermoso jardín iluminado

El apliqué de pared Philips Trowel en aluminio fundido a presión agrega estilo y energía a tu pared. Distribuye la luz hacia arriba y hacia abajo para un impresionante efecto de luz bidereccional de pared. Todo lo que tienes que hacer es disfrutar de tu jardín.

Añade diseño a tu jardín
- Sintéticos de alta resistencia

Características especiales
- Fácil de instalar
- Impermeable

Disfruta tu vida en exteriores
- Crea una atmósfera elegante y acogedora

Destacados

Material de alta calidad
Esta lámpara Philips está diseñada específicamente para exterior. Es resistente y está construida para durar, así que iluminará tu jardín noche tras noche. Está fabricada con aluminio inoxidable y materiales sintéticos de alta resistencia.

Fácil de instalar



Instalar una luminario a veces puede ser difícil, con esta lámpara de exterior de Philips, puedes estar seguro de que hemos puesto atención en facilitar y simplificar la instalación. Este artículo se entrega con una llave de torque para la instalación.

Impermeable



Esta lámpara de exterior de Philips está especialmente diseñada para ambientes exteriores húmedos y fue probada rigurosamente para asegurar su resistencia al agua. El nivel IP está descrito con dos ilustraciones: la primera se refiere al nivel de protección contra el polvo, la segunda contra el agua. Esta lámpara está diseñada con IP44: está protegida contra salpicaduras de agua, es el producto usado más comúnmente y es ideal para el uso general en exteriores.

Crea una atmósfera elegante
Este apliqué de pared está diseñado de acuerdo con los últimos gustos, tendencias y estilos de vida para combinarse con tu decoración de manera natural y definir el ambiente que siempre has deseado.

Especificaciones

Diseño y acabado
- Color: Aluminio
- Material: Plástico

Características/accesorios adicionales incluidos
- Totalmente resistente a la intemperie: Sí

Área del jardín
- Área del jardín: Jardín y patio

Varios
- Especialmente diseñado para: Jardín y patio
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Apliqués
- EyeComfort: No

Dimensiones y peso del producto
- Peso neto: 0,299 kg
- Alto: 20 cm
- Largo: 9,8 cm
- Ancho: 8,0 cm

Servicio
- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 50-60 Hz
- LED: No
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: luz no incluida
- Base/rosca: GU10
- Potencia en vatios de la luz incluida: -
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 5 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz reemplazable: Sí
- Cantidad de fuentes de luz: 2

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718696157305
- Peso neto: 0,3 kg
- Peso bruto: 0,37 kg
- Alto: 21,6 cm
- Largo: 8,6 cm
- Ancho: 10,6 cm
- N.° de material (12NC): 915005361401

Fecha de publicación:
2024-02-14
Versión: 0.932

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com