

# PHILIPS

壁灯

myGarden

Buxus

不锈钢

LED



17357/47/PO



## 尽享氤氲迷人灯光氛围的 花园

此款 Philips Buxus LED 壁灯采用不锈钢材质，为墙壁增添时尚气息和力量感。灯具纤薄而圆滑，上下投射大量暖白色 LED 灯光，营造令人惊叹的洗墙效果。

### 可持续照明解决方案

- 节能
- 优质 LED 灯

### 让花园充满设计感

- 优质的不锈钢和合成材料

### 高端户外灯

- 兼容墙式调光器
- Philips 为 LED 模块和驱动器提供 5 年质保期

### 特色

- 轻松安装
- 防风雨
- 使用寿命长达 25 年

# 产品亮点

## 节能



与传统光源相比, 这款 Philips 灯非常节能, 帮助您减少电费开支, 让您为环保事业贡献一己之力。


## 优质 LED 灯

这款 Philips 灯所集成的 LED 灯泡是由 Philips 独特研发的解决方案。即开即亮, 提供出色的光输出, 让您的房间充满生动色彩。

## 优质材料

这款 Philips 灯专为户外空间而设计。它耐磨损、经久耐用, 在夜间为您的花园持久提供照明守护。灯具由优质的不锈钢和合成材料制成。

## 兼容墙式调光器



使用墙式调光器 (需另购) 调节这款 Philips 照明灯的亮度, 为您营造理想的房间氛围, 亦或突出家居特色等。

## LED 系统享有 5 年质保期



对于此灯具, 在 2 年期标准保修的基础上, Philips 还针对 LED 系统 (即此灯具中的 LED 模块和驱动器) 提供 5 年的质保期。

## 轻松安装




安装灯具有时会比较麻烦, 但您可以放心, 这款 Philips 户外灯重点考虑到了安装的便利和简易性。灯具随附一个梅花扳手用于安装灯具。

## 防风雨



这款 Philips 户外灯特别适用于室外潮湿环境。经过严格测试, 确保防水。IP 防护等级 (防侵入保护级别) 用两个数字表示: 第一个数字表示防尘等级, 第二个数字表示防水等级。这款灯具为 IP44 等级, 可防止飞溅的水侵入。本产品应用普遍, 尤其适合普通户外照明。

## 使用寿命长



优质光源, 值得信赖。这款 Philips LED 灯采用 LED 灯泡, 使用寿命长达 25,000 小时 (即平均每天使用 3 个小时, 开关周期至少为 13,000 次的情况下, 使用寿命相当于 25 年)。灯光柔和舒适, 让您在居室中享受完美灯光氛围时, 免去维护和更换灯泡的困扰。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 不锈钢
- 材料: 不锈钢

## 随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 是
- 与大多数调光器兼容: 是
- 完全防风雨: 是
- 集成 LED: 是
- 中心装饰品: 是

### 花园区域

- 花园区域: 后院, 前院

### 灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

### 其他

- 设计用于: 花园和露台
- 风格: 现代简约
- 类型: 壁灯
- EyeComfort: 是

### 产品尺寸和重量

- 净重: 0.659 kg
- 高度: 14 cm
- 长度: 10.1 cm
- 宽度: 12.6 cm

### 服务

- 质保: 2 年

### 技术规格

- 使用寿命长达: 25,000 小时
- 光源相当于传统灯泡瓦数: 35 W
- 光源亮度: 525
- 灯泡技术: LED
- 光色: 2700
- 主电源: 220-240
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: F
- 灯泡数量: 2
- 随附灯泡瓦数: 4.5 W
- IP 码: IP44
- 防护等级: I - 接地
- 光源可更换: 否

### 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 8718696159408
- 净重: 0.66 kg
- 毛重: 0.74 kg
- 高度: 15.6 cm
- 长度: 10.6 cm
- 宽度: 13.1 cm
- 材料编号 (12NC): 915005403801



发行日期: 2023-09-17  
版本: 0.976

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)