

PHILIPS

Pedestal de exterior
Econic

Hue White & Color
Ambiance

LED integrado

Luz blanca y de color

Unidad de voltaje bajo: unidad
base

Control inteligente con Bridge
Hue*



17365/30/VN



Enchúfala e ilumina tu espacio exterior

Solo enchúfala para disfrutar luz difusa en todas direcciones con el poste de luz de bajo voltaje Econic. Una luminaria de exterior negro y sofisticado que cuenta con un efecto de luz hermoso, ya sea que brille con luz blanca o uno de los 16 millones de colores. La unidad base proporciona 1 poste y todos los cables/fuente de alimentación que necesitas para comenzar.

Posibilidades ilimitadas

- Pinta tus exteriores con 16 millones de colores
- Decore su hogar con luz para las fiestas
- Lámpara empotrable impermeable exterior

Comodidad y control sencillos

- Contrólalo a tu manera

Control total desde un dispositivo inteligente con el puente Hue

- Requiere un puente Philips Hue

Especialmente diseñado para exteriores

- Fácil de instalar y ampliar
- Fuente de alimentación y enchufe incluidos
- Aluminio de alta calidad y cristal templado

Destacados

Pinta tus exteriores



Con la iluminación exterior de Philips Hue la magia que puedes agregar no tiene límites. Juega con 16 millones de colores y todos los tonos de luz blanca para crear el efecto que quieras. Resalta objetos, árboles y caminos para que tu espacio sobresalga. Usa la aplicación Hue para guardar tus configuraciones de luz favoritas y apágalas cuando quieras con el toque de un dedo.

Decore su hogar con luz para las fiestas



La celebración festiva comienza aquí – ¡con iluminación inteligente! Usa tu iluminación Philips Hue para transformar tu hogar en una experiencia de celebración: rojos y verdes intensos para Navidad, tonalidades tenues para primavera, o incluso un violeta brillante para crear una atmósfera tenebrosa en tu hogar durante Halloween.

Lámpara empotrable impermeable



La lámpara empotrable inteligente está diseñada especialmente para su uso exterior y ha pasado por rigurosas pruebas para asegurar su rendimiento. Calificación de Ubicación mojada UL. Esto significa que el producto es adecuado para uso en lugares mojados.

Contrólalo a tu manera



Conecta las luces Philips Hue con el puente y comienza a descubrir las posibilidades infinitas. Controla las luces desde tu smartphone o tablet mediante la aplicación de Philips Hue, o agrega los interruptores interiores al sistema para cambiar las luces. Establece alarmas, notificaciones y mucho más para disfrutar la experiencia completa de Philips Hue. Philips Hue incluso funciona con Alexa de Amazon, Apple Homekit y el Asistente de Google, para que puedas controlar las luces con tu voz.

Requiere un puente Philips Hue



Conecta tus luces Philips Hue con el puente para controlar las luces desde un smartphone o una tablet con la Philips Hue app. O controla las luces Philips Hue con el interruptor de regulación de intensidad interior de Philips Hue para las funciones de encendido/apagado y regulación.

Fácil de instalar y ampliar



Ilumina los caminos oscuros, crea focos de atención en tu paisaje o un ambiente único en el patio. Puedes hacerlo tú mismo, usando las luces de mini reflectores Hue o bolardos. Los productos funcionan con bajo voltaje, son seguros de usar y fáciles de instalar. No más complejidad para iluminar los exteriores: crea y extiende tu iluminación como gustes.

17365/30/VN


Fuente de alimentación y enchufe incluidos



Los paquetes base de la unidad vienen con todos los elementos que necesitas

para empezar, esto incluye puntos de luz, fuente de alimentación, conectores y cables de extensión. Todo lo que tienes que hacer es desempaquetar, instalarlas donde gustes y encenderlas.

aluminio y cristal de calidad



Estos productos están hechos específicamente para su uso en exteriores. Usamos aluminio de alta calidad y cristal templado para asegurar el mejor rendimiento en condiciones de exteriores. Así como para el uso de materiales para optimizar la radio frecuencia.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: negro
- Material: cristal

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con interruptor y la Hue app: Sí

Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): 80

Varios

- Especialmente diseñado para: Jardín y patio
- Tipo: Pedestal/poste

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 3,128 lb
- Longitud del cable: 0,5 m
- Alto: 15,7 in
- Largo: 5,0 in
- Ancho: 5,0 in

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 25.000 hora(s)
- Alimentación: Rango 100 V - 127 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED incorporado: Sí
- Cantidad de luces: 1
- Potencia en vatios de la luz incluida: 8 W
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 8 W
- Código IP: IP44, protección contra agua salpicada
- Clase de protección: III: voltaje extra bajo seguro



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.306

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com