

PHILIPS

Fali lámpa

myGarden

Serres

fekete



17389/30/PN



Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet

Az elegáns fekete Philips lámpa ikonikus formája nagyszerűen mutat a modern kertekben. Kiváló minőségű alumíniumból készül, és fekete a bevonata. Mindössze annyit kell tennie, hogy bekapcsolja a fényt, és élvezi a kertet.

Szabadtéri használatra

- Kiváló minőségű alumínium és kiváló szintetikus anyagok

Különleges jellemzők

- Időjárásálló

Élvezze az életet a szabadban

- Teremtsen stílusos és barátságos hangulatot

Fénypontok

Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű öntött alumíniumból és kiváló szintetikus anyagokból készült.

Teremtsen stílusos hangulatot

Ez a kültéri lámpa követi az aktuális trendeket és életstílust, hatékonyan beleolvad a külső térbe, és megteremti azt a fénykörnyezetet, amiről mindig is álmodott.

Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Alumínium

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,385 kg
- Magasság: 17 cm
- Hosszúság: 18,2 cm
- Szélesség: 13,3 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- LED: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: –
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 42 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály

- Cserélhető fényforrás: Igen
- Fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718696165911
- Nettó tömeg: 0,39 kg
- Bruttó tömeg: 0,52 kg
- Magasság: 14,4 cm
- Hosszúság: 17,6 cm
- Szélesség: 19,1 cm
- Cikkszám (12NC): 915005554201



Kiadás dátuma:
2024-02-07
Verzió: 0.856

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com