PHILIPS

Aplique mural para exteriores Resonate

Hue White and Color Ambiance

- LED integrado
- Luz blanca y de color
- Alimentación mediante red eléctrica
- Control inteligente con Hue Bridge*

17464/30/P7

Posibilidades infinitas

Al dirigir la luz en efectos de luces triangulares tanto hacia arriba como hacia abajo, con el aplique mural Resonate en color negro podrá iluminar sus porches y patios con una luz elegante y colorida.

Posibilidades infinitas
- Descansa con luz blanca cálida o fría
- Decora con luz en cada festividad
- Llega a una casa llena de luz
- Formas de luz arquitectónicas únicas

Comodidad y fácil control
- El control en tus manos

Control absoluto desde dispositivos inteligentes con Hue bridge
- Requiere un Philips Hue bridge

Especialmente diseñado para el exterior
- Resistente al agua (IP44)
- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad superior

Destacados

Luz blanca de cálida a fría

Alarga tus tardes con la iluminación exterior Philips Hue. Consigue el ambiente adecuado en tu patio, balcón o porche... y relájate. Desde la cálida luz blanca del sol veraniego, a la fría luz diurna del invierno: puedes disfrutar de cualquier tono de luz blanca para que se adapte a tu estado de ánimo durante todo el año.

Decora con luz en cada festividad

La celebración de las fiestas comienza aquí, con la luz inteligente. Utiliza tus luces Philips Hue para transformar tu hogar y darle un toque festivo, con brillantes luces rojas y verdes en navidad, colores pasteles sutiles en primavera o incluso un escalofriante resplandor púrpura para crear en Halloween la casa más encantada del vecindario.

Llega a casa con luz

Configura tu Philips Hue app para que reconozca cuándo te aproximas a tu casa. Antes de salir de tu coche o de subir el sendero, las luces inteligentes seleccionadas se encienden automáticamente.

Formas de luz arquitectónicas únicas

Crea un punto focal arquitectónico con estos focos para exteriores que ofrecen efectos nítidos de iluminación triangular en cualquier pared o superficie.

El control en tus manos

Conecta las luces Philips Hue al puente y descubre la infinidad de posibilidades que tienes a tu disposición. Controla las luces desde tu smartphone o tableta con Philips Hue app o añade interruptores interiores al sistema para cambiar la iluminación. Configura temporizadores, notificaciones, alarmas y mucho más para disfrutar de una experiencia completa con Philips Hue. Philips Hue funciona con Amazon Alexa, Apple Homekit y Google Assistant para permitirte controlar las luces con tu voz.

Requiere un Philips Hue bridge

Conecta tus luces Philips Hue al puente para controlarlas desde tu smartphone o tableta a través de Philips Hue app. O controla las luces Philips Hue con el regulador interior Philips Hue, que te permite controlar las funciones de encendido/apagado y regulación.

Resistente al agua (IP44)

Esta luminaria exterior Philips Hue se ha diseñado especialmente para el uso en el exterior y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su rendimiento. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua procedentes de todas las direcciones. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.

Alta calidad

Los productos están especialmente fabricados para el uso en exteriores. Utilizamos materiales de primera calidad para garantizar el mejor rendimiento en condiciones exteriores, así como el uso inteligente de materiales para optimizar la frecuencia de radio.

Especificaciones

Diseño y acabado
- Color: Negro
- Material: Metal

Características/accesorios adicionales incluidos
- Haces de luz bidireccionales: Sí
- Regulable con aplicación Hue e interruptor: Sí

Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios
- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Tipo: Apliques murales

Dimensiones y peso del producto
- Peso neto: 0,950 kg
- Altura: 18 cm
- Longitud: 12 cm
- Anchura: 9,3 cm

Servicio
- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K: 1.180 lm
- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Color de la luz: 2000 - 6500 Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50 - 60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Número de bombillas: 2
- Potencia de la bombilla incluida: 8 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 8 W
- Código IP: IP44, protección frente a agua salpicada
- Clase de protección: I: con toma de tierra
- Capacidad de sustitución de la fuente de luz: Fuente de luz LED sustituible por un profesional
- Capacidad de sustitución de los equipos de control: Equipo de control sustituible por un profesional
- Flujo luminoso a 2700 K: 710 lm

Compatible con
- Compatible con la característica Efectos: Yes
- Aplicación Philips Hue: IOS 15 y superior, Android 10.0 y superior

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696174388
- Peso neto: 0,95 kg
- Peso bruto: 1,05 kg
- Altura: 220 mm
- Longitud: 125 mm
- Anchura: 155 mm
- Código 12NC: 915005842901

Fecha de emisión: 2024-02-07
Versión: 0.622

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.