

PHILIPS

Oszlopos/talapzatos
kialakítás

UTRECHT

inox

17468/47/PN



Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet!

A Philips Utrecht kültéri talapzatos lámpa elegáns háza rozsdamentes acélból készült. Kiváló minőségű szórt fénnel világítja meg a kertet, és életre kelti a közösségi helyszíneket.

Vigyen stílust kertjébe

- Kiváló minőségű rozsdamentes acél

Legyen egységes stílusa kültéren

- Kültéri használatra tervezve – IP44 szinten vízálló

Különleges jellemzők

- Egyszerű beállítás minden felhasználási formához

Vigyen stílust kertjébe fényekkel

- Dekoratív kültéri világítás
- Válassza kültéri sétányvilágítóként

Fénypontok

Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpát kifejezetten kültérre terveztük. Strapabíró, hosszú élettartamú anyagból – kiváló minőségű rozsdamentes acélból – készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet.

Szabadtéri használatra tervezve

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. Ez a kültéri lámpa IP44 szintet ért el, ami azt jelenti, hogy védett a ráfröccsenő víz ellen. Ennek okán ezt a termékünket gyakran választják általános kültéri használatra, melyre ideális.

Egyszerű beállítás

Dekoratív kültéri világítás

A kültéri világítás még szebbé teheti a kertet vagy egyéb kültéri helyszínt, megvilágítva a szemet gyönyörködtető részeket, stílusos fényt szolgáltatva a járdaösvényeknek, illetve tökéletes hangulatot teremthet a barátokkal és családtagokkal eltöltött különleges estékhez. Ezért hozta létre a Philips a myGarden termékcsaládot, mely a stílust és praktikumot ötvöző, lenyűgözően mutatós kültéri lámpák választékát kínálja, így Ön saját stílusában hozhatja ki a kültéri helyszínekből a lehető legtöbbet.

Válassza sétányvilágítóként

Hozza ki a legjobbat a kültéri helyszínéből ezzel a sétányvilágítóval, amely tökéletes a kert, a terasz széle megvilágításához vagy a behajtó és gyalogutak hangsúlyozására.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: inox
- Anyag: Rozsdamentes acél

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Lábazati /járdavilágítás
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,420 kg
- Magasság: 44 cm
- Hosszúság: 12 cm
- Szélesség: 12 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Hálózati tápellátás: Feszültség: 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 20 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Igen
- Fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696176696
- Nettó tömeg: 0,42 kg
- Bruttó tömeg: 0,6 kg
- Magasság: 46 cm
- Hosszúság: 13 cm
- Szélesség: 13 cm
- Cikkszám (12NC): 915006002201



Kiadás dátuma:
2024-02-07
Verzió: 0.244

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com