

PHILIPS

Fali lámpa

OSLO

inox

17470/47/PN



A bejárat megvilágítása

A rozsdamentes acélból készült Philips Oslo modern formájával stílusosan díszíti falát, és kiváló minőségű, meleg fénnel világítja meg a bejáratot.

Vigyen stílust kertjébe

- Válassza a modern stílushoz
- Válasszon kültéri fali lámpát
- Kiváló minőségű rozsdamentes acél

Legyen egységes stílusa kültéren

- Kültéri használatra tervezve – IP44 szinten vízálló

Különleges jellemzők

- Egyszerű beállítás minden felhasználási formához

Vigyen stílust kertjébe fényekkel

- Dekoratív kültéri világítás

Fénypontok

Válassza a modern stílushoz

Ez az Európában tervezett lámpa egyedülálló vonalvezetésével segít a modern stílusú kültéri helyszínek kialakításában.

Válasszon kültéri fali lámpát

Hozza ki a legtöbbet a kültéri helyszínből ezzel a fali lámpával, amely tökéletes a bejárati ajtó melletti területre vagy a terasz falaira.

Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpát kifejezetten kültérre terveztük. Strapabíró, hosszú élettartamú anyagból – kiváló minőségű rozsdamentes acélból – készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet.

Szabadtéri használatra tervezve

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. Ez a kültéri lámpa IP44 szintet ért el, ami azt jelenti, hogy védett a ráfröccsenő víz ellen. Ennek okán ezt a termékünket gyakran választják általános kültéri használatra, melyre ideális.

Egyszerű beállítás

Dekoratív kültéri világítás

A kültéri világítás még szebbé teheti a kertet vagy egyéb kültéri helyszínt, megvilágítva a szemet gyönyörködtető részeket, stílusos fényt szolgáltatva a járdaösvényeknek, illetve tökéletes hangulatot teremthet a barátokkal és családtagokkal eltöltött különleges estékhez. Ezért hozta létre a Philips a myGarden termékcsaládot, mely a stílust és praktikumot ötvöző, lenyűgözően mutatós kültéri lámpák választékát kínálja, így Ön saját stílusában hozhatja ki a kültéri helyszínekből a lehető legtöbbet.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: inox
- Anyag: Műanyag, Rozsdamentes acél

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen

Egyéb

- Különösen a következőkre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,425 kg
- Magasság: 26 cm
- Hosszúság: 23,5 cm
- Szélesség: 9,5 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Hálózati tápellátás: Feszültség: 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Nem
- A mellékelt fényforrás energiaszáma: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 60 W
- IP-kód: IP44, 1 mm-nél nagyobb tárgyak elleni védelem, freccsenő víz ellen védett
- Védelmi osztály: II – kettős szigetelésű
- Cserélhető fényforrás: Igen
- Fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718696176719
- Nettó tömeg: 0,44 kg
- Bruttó tömeg: 0,59 kg
- Magasság: 27,6 cm
- Hosszúság: 13,2 cm
- Szélesség: 20,2 cm
- Cikkszám (12NC): 915006002401



Kiadás dátuma:
2024-02-07
Verzió: 0.298

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com