

PHILIPS

Fali lámpa

LIMA

fekete

17472/30/PN



A bejárat megvilágítása

Vigye ki az antik stílust a szabadterre a Philips fekete alumínium fali lámpájával! Az üvegdiffúzor és a retró kialakítás olyan hangulatot teremt, amely tökéletesen illik egyéni stílusához.

Vigyen stílust kertjébe

- Válasszon kültéri fali lámpát

Legyen egységes stílusa kültéren

- Kültéri használatra tervezve – IP44 szinten vízálló

Szabadtéri használatra

- Kiváló minőségű alumínium és valódi üveg

Különleges jellemzők

- Egyszerű beállítás minden felhasználási formához

Vigyen stílust kertjébe fényekkel

- Dekoratív kültéri világítás
- Válassza a hagyományos stílushoz

Fénypontok

Válasszon kültéri fali lámpát

Hozza ki a legtöbbet a kültéri helyszínből ezzel a fali lámpával, amely tökéletes a bejárati ajtó melletti területre vagy a terasz falaira.

Szabadtéri használatra tervezve

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. Ez a kültéri lámpa IP44 szintet ért el, ami azt jelenti, hogy védett a ráfröccsenő víz ellen. Ennek okán ezt a termékünket gyakran választják általános kültéri használatra, melyre ideális.

Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjjel éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű sajtolt alumíniumból és valódi üvegből készült.

Egyszerű beállítás

Dekoratív kültéri világítás

A kültéri világítás még szebbé teheti a kertet vagy egyéb kültéri helyszínt, megvilágítva a szemet gyönyörködtető részeket, stílusos fényt szolgáltatva a járdaösvényeknek, illetve tökéletes hangulatot teremthet a barátokkal és családtagokkal eltöltött különleges estékhez. Ezért hozta létre a Philips a myGarden termékcsaládot, mely a stílust és praktikumot ötvöző, lenyűgözően mutatós kültéri lámpák választékát kínálja, így Ön saját stílusában hozhatja ki a kültéri helyszínekből a lehető legtöbbet.

Válassza a hagyományos stílushoz

Ez az Európában tervezett lámpa egyedülálló vonalvezetésével segít a hagyományos stílusú kültéri helyszínek kialakításában.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Alumínium, Üveg

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,900 kg
- Magasság: 35,5 cm
- Hosszúság: 15 cm
- Szélesség: 20,5 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Hálózati tápellátás: Feszültség: 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 60 W
- IP-kód: IP44, 1 mm-nél nagyobb tárgyak elleni védelem, freccsenő víz ellen védett
- Védelmi osztály: I - földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen
- Fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696176733
- Nettó tömeg: 0,82 kg
- Bruttó tömeg: 0,98 kg
- Magasság: 23 cm
- Hosszúság: 15 cm
- Szélesség: 20,5 cm
- Cikkszám (12NC): 915006002601



Kiadás dátuma:
2024-02-07
Verzió: 0.293

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com