

PHILIPS

Wandlamp

CAMBRIDGE

zwart

17478/42/PN



Verlicht uw entree automatisch

Voeg buiten een vleugje vintage toe met deze zwart geborstelde muurlamp met aluminium van Philips. Het hoogwaardige glas en het retro-ontwerp roepen een stijlvolle sfeer op die perfect past bij jouw persoonlijke stijl. De lamp is voorzien van een daglichtsensor en gaat 's avonds automatisch branden.

Geef uw tuin een vleugje design

- Kies voor buitenwandlampen

Geniet ook buiten van stijlvol licht

- Ontworpen voor buitengebruik – waterbestendig IP44

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- Hoogwaardig aluminium en echt glas

Speciale kenmerken

- Eenvoudig te installeren voor elke toepassing

Een warm welkom met licht

- Unieke dag/nacht-functie

Richt uw tuin in met licht

- Decoratieve buitenverlichting
- Kies voor een tijdloos design.

Kenmerken

Kies voor buitenwandlampen

Verfraai uw buitenruimte met deze buitenwandlamp, die bij uw voordeur of aan uw terrasmuren kan worden bevestigd.

Ontworpen voor buitengebruik

Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor buitengebruik.

Hoogwaardige onderdelen

Deze Philips tuinverlichting is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en echt glas.

Eenvoudig te installeren Unieke dag/nacht-functie



Dankzij de dag/nacht-functie wordt de buitenverlichting automatisch ingeschakeld wanneer het donker wordt. Daarmee is het de ideale verlichting voor lange zomeravonden of extra veiligheid.

Decoratieve buitenverlichting

Buitenverlichting kan de uitstraling van uw tuin verbeteren door opvallende gedeelten of paden te verlichten en een perfecte sfeer te creëren voor een gezellige avond met vrienden en familie. Daarom heeft Philips het myGarden assortiment ontwikkeld, decoratieve buitenlampen met flair en functionaliteit, waarmee u uw eigen stijl creëert en optimaal gebruik van uw tuin zult gaan maken.

Kies voor een tijdloos design.

Deze lamp is ontworpen in Europa en heeft een uniek ontwerp met de stijl van tijdloze buitenlampen.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Aluminium

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Volledig weerbestendig: Ja
- Bewegingssensor: Ja

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Klassiek
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,560 kg
- Hoogte: 33,9 cm
- Lengte: 17 cm
- Breedte: 20,4 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Netspanning: 230 V, 50 Hz
- LED: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief lamp
- Fittinghouder/lampfitting: E27
- Wattage meegeleverde lamp: -
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 60 W
- IP-classificatie: IP44, beschermd tegen voorwerpen groter dan 1 mm, beschermd tegen waterspetters
- Beschermingsklasse: I - geaard

- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 1

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696176818
- Nettogewicht: 1,47 kg
- Brutoweight: 1,77 kg
- Hoogte: 28 cm
- Lengte: 18 cm
- Breedte: 22 cm
- Materiaalnummer (12NC): 915006003401



Publicatiedatum:
2024-02-07
Versie: 0.305

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com