

PHILIPS

Потолочный
светильник

Функциональные

Twirly 2700K

белый

светодиодный



31815/31/16



Украсьте дом светом

Естественная красота в вашем доме. Светодиодный потолочный светильник Philips myLiving Twirly излучает рассеянный теплый свет, который озарит каждый уголок комнаты. Подходит также для настенного монтажа.

Экологичные системы освещения

- Энергосбережение
- Высококачественная светодиодная лампа
- Долгий срок службы — до 15 лет
- Теплый белый свет
- Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодный модуль и драйвер

Особые свойства

- Подходит для настенного и потолочного монтажа

Специально для гостиной и спальни

- Идеально для отдыха и общения
- Создайте дружескую атмосферу и стильный дизайн

Особенности

Энергосбережение



Энергоэффективность этой лампы Philips выше, чем у традиционных источников света, что позволяет сэкономить деньги и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Высококачественная светодиодная лампа




Эта лампа создана на основе уникальной светодиодной технологии, разработанной Philips. Она мгновенно включается и обеспечивает мощную светоотдачу, которая делает цвета в вашем доме еще ярче.

Долгий срок службы



Надежный источник света. Срок службы встроенных светодиодов, используемых в этой лампе Philips, составляет до 15 000 часов, что соответствует 15 годам при использовании в среднем 3 часа в день (не менее 13 000 циклов включения-выключения). Так приятно иметь превосходное освещение в доме и не беспокоиться об обслуживании или замене ламп.

Теплый белый свет




Свет может иметь разную цветовую температуру, которая обозначается в единицах по шкале Кельвина (K). Лампы с низкой температурой по шкале Кельвина излучают теплый, более мягкий свет, а лампы с более высоким значением температуры — более холодный свет. Эта лампа Philips излучает теплый белый свет, создающий уютную атмосферу.

5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на лампу, компания Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодную систему — светодиодный модуль и драйвер лампы.

Настенный и потолочный монтаж



Светильник подходит для настенного и потолочного монтажа.

Идеально для отдыха и общения

Гостиная — сердце любого дома, место, где все члены семьи собираются вместе и принимают гостей. Освещение гостиной и спальни должно быть функциональным и гибким — меняться в течение дня в зависимости от ситуации. С помощью правильного расположения источников света и использования игры светотени можно визуально расширить пространство и создать теплую уютную атмосферу.

Создайте стильный дизайн

Этот светильник создан с учетом последних модных тенденций и предпочтений. Он идеально впишется в ваш интерьер и создаст уникальную атмосферу, о которой вы давно мечтали.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: белый
- Материал: металл/пластик

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Регулируемый держатель лампы: нет
- Эффект рассеянного света: Да
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Идеально подходит для настенного и потолочного монтажа: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет
- Центральный элемент: нет

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Прочее

- Специально созданы для: Гостиная и спальня
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочный светильник
- EyeComfort: нет

Размеры и масса упаковки

- Масса нетто: 0,470 kg

Размеры и вес изделия

- Высота: 6,5 см
- Длина: 34,7 см
- Масса нетто: 0,47 kg
- Ширина: 34,7 см

Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

Технические характеристики

- Срок службы до: 20 000 часов
- Источник света соответствует традиционной лампе: 102 В
- Диаметр: 347 мм
- Общий световой поток светильника: 1700
- Технология производства ламп: светодиодный, 240 В
- Цвет излучения: 2700
- Электропитание: 220-240
- Светодиод: Да
- Встроенный светодиод: Да
- Количество ламп: 1
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 17
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696122846
- Масса брутто: 0,750 g
- Высота: 6,700
- Длина: 39,400
- Ширина: 39,400
- Номер материала (12NC): 915004571401



Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.806

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com