

PHILIPS

Стельове освітлення

Функціональні

Twirly 2700K

білий

СВІТЛОДІОДНА



31815/31/16



Прикрасьте свою домівку світлом

Створіть природне відчуття у своїй кімнаті за допомогою світлодіодного стельового світильника Philips myLiving Twirly. Він випромінює розсіяне тепле світло, освітлюючи кожен куточок вашої кімнати, і може кріпитися як на стелі, так і на стінах.

Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні

- Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування
- Створюйте вишукану й водночас привітну атмосферу

Найважливіше

Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування

Вітальня – серце будь-якої оселі. Місце, де сім'я збирається, щоб відпочити, а гості – щоб поспілкуватися. Освітлення для вашої вітальні та спальні має бути багатофункціональним і легко

змінюватися залежно від ваших потреб протягом дня. Завдяки ретельному розміщенню джерел освітлення та правильній композиції їх рівнів оселя здається просторішою й у ній створюється тепла та привітна атмосфера.

Створіть вишукану атмосферу

Цей світильник розроблено з урахуванням найновіших трендів, тенденцій і стилів життя, тож він легко впишеться у ваш інтер'єр і створить таку омріяну вами особливу атмосферу.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: білий
- Матеріал: метал/пластик

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Ефект розсіяного світла: Так
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Ідеально підходить для встановлення на стіни та стелю: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні
- Центральний елемент: Ні

Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 80

Різне

- Розроблено спеціально для: використання у житлових кімнатах та спальнях
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельове освітлення
- EyeComfort: Ні

Розміри та вага в упаковці

- Вага нетто: 0,470 kg

Розміри та вага продукту

- Висота: 6,5 cm
- Довжина: 34,7 cm
- Вага нетто: 0,47 kg
- Ширина: 34,7 cm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Строк служби до: 20 000 година (-н)
- Джерело світла, еквівалентне традиційній лампі на: 102 W
- Діаметр: 347 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1700
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА, 240 В
- Колір світла: 2700
- Електромережа: 220–240
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Вбудоване світлодіодне джерело світла: Так
- Кількість ламп: 1
- Потужність лампи у комплекті: 17
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696122846
- Вага брутто: 0,750 g
- Висота: 6,700
- Довжина: 39,400
- Ширина: 39,400
- Артикул (12NC): 915004571401



Дата виходу: 2023-11-10
Версія: 0.806

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com