

# PHILIPS

Потолочный  
светильник

myLiving

MAUVE

белый

светодиодный



32096/31/P0



## Украсьте дом светом

Светильник Philips MyLiving можно использовать как для потолочного, так и настенного освещения. Он не только экономит больше энергии, чем другие светильники, но и обладает продолжительным сроком службы, что делает его ценным приобретением для вашего дома.

### Экологичные системы освещения

- Энергосбережение
- Высококачественная светодиодная лампа
- Долгий срок службы — до 15 лет
- Теплый белый свет
- Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодный модуль и драйвер

# Особенности

## Энергосбережение



Энергоэффективность этой лампы Philips выше, чем у традиционных источников света, что позволяет сэкономить деньги и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

## Высококачественная светодиодная лампа




Эта лампа создана на основе уникальной светодиодной технологии, разработанной Philips. Она мгновенно включается и обеспечивает мощную светоотдачу, которая сделает цвета в вашем доме еще ярче.

## Долгий срок службы



Надежный источник света. Срок службы встроенных светодиодов, используемых в этой лампе Philips, составляет до 15 000 часов, что соответствует 15 годам при использовании в среднем 3 часа в день (не менее 13 000 циклов включения-выключения). Так приятно иметь превосходное освещение в доме и не беспокоиться об обслуживании или замене ламп.

## Теплый белый свет



Свет может иметь разную цветовую температуру, которая обозначается в единицах по шкале Кельвина (К). Лампы с низкой температурой по шкале Кельвина излучают теплый, более мягкий свет, а лампы с более высоким значением температуры — более холодный свет. Эта лампа Philips излучает теплый белый свет, создающий уютную атмосферу.

## 5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на лампу, компания Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодную систему — светодиодный модуль и драйвер лампы.

# Технические характеристики

## Дизайн и отделка

- цвет: белый
- Материал: пластмасса

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет
- Центральный элемент: нет

## Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

## Прочее

- Специально созданы для: Гостиная и спальня
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочный светильник
- EyeComfort: нет

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,298 kg
- Высота: 7 см
- Длина: 26,5 см
- Ширина: 26,5 см

## Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

## Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Источник света соответствует традиционной лампе: 12 В
- Диаметр: 265 мм
- Общий световой поток светильника: 1000
- Технология производства ламп: светодиодный, 240 В
- Цвет излучения: 2700
- Электропитание: 220-240
- Светодиод: Да
- Встроенный светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 10
- Код IP: IP20, защита от предметов размером более 12 мм, защита от попадания воды отсутствует
- Класс защиты: I – заземление



Дата выпуска: 2023-11-10  
Версия: 0.615

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)