

# PHILIPS

## Plafonnier

CAVANAL 40K SQ

white

LED



32810/31/P3



## Un équipement, votre interrupteur, trois ambiances lumineuses

Le plafonnier Philips Cavanal LED est un luminaire blanc classique qui s'intègre à n'importe quel intérieur, pour un éclairage économe en énergie, de haute qualité et de longue durée. Choisissez votre luminosité désirée pour créer différentes ambiances à la maison grâce à la gradation par paliers.

### Facile d'utilisation

- Surface de finition lisse pour un nettoyage facile

### Effet lumineux

- Distribution égale de la lumière

### Solutions d'éclairage durables

- Longue durée de vie jusqu'à 15 ans

### Ampoule LED innovante

- Luminosité élevée

### Économie d'énergie

- LED intégrée, élément du système
- 80 % d'économie d'énergie

# Points forts

## Maintenance facile



## Distribution égale de la lumière



## Longue durée de vie



Éclairez en toute confiance. Les LED intégrées, qui sont utilisées dans cette lampe LED Philips, ont une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures (ce qui équivaut à 15 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles de marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ni du remplacement de l'ampoule et bénéficierez d'une ambiance d'éclairage exceptionnelle chez vous.

## Luminosité élevée

Éclairage haute qualité et flux lumineux puissant. Le faisceau lumineux forme un angle de 40° parfait pour un éclairage localisé.

## Source lumineuse LED intégrée



Une source lumineuse fiable. Avec une source lumineuse LED intégrée, vous n'aurez pas à vous soucier de la maintenance ou du remplacement de la lampe, tout en ayant la lumière ambiante optimale dans votre foyer.

## 80 % d'économie d'énergie



Jusqu'à 80 % d'économie d'énergie par rapport aux éclairages à incandescence standard.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: white
- Matériaux: plastique

## Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non
- Point focal: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

## Divers

- Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à coucher, Fonctionnel
- Style: Fonctionnel
- Type: Plafonnier
- EyeComfort: Non

## Dimensions et poids du produit

- Hauteur: 7 cm
- Longueur: 29.8 cm
- Poids net: 0.64 kg
- Largeur: 29.8 cm

## Entretien

- Garantie: 5 ans

## Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1600-800-160
- Couleur de lumière: 4000
- Puissance électrique: 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- LED intégrée: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 18
- Indice de protection: IP20, protection contre les objets de plus de 12 mm, pas de protection contre l'eau
- Classe de protection: I - mise à la terre

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696169292
- Poids net: 0.436 kg
- Poids brut: 0.891 kg
- Hauteur: 341.000 mm
- Longueur: 78.000 mm
- Largeur: 333.000 mm
- Numéro de matériaux (12NC): 915005676701



Date de publication:  
2021-10-11  
Version: 0.662

© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)