

PHILIPS

Потолочный
светильник

myLiving

Mauve

белый

светодиодный

33365/31/PO



Основное освещение для каждого дома

Белый потолочный светодиодный светильник Philips Essential Mauve с лаконичным дизайном наполнит вашу комнату мягким однородным светом. Светильник оснащен встроенным долговечным светодиодом и высококачественным рассеивателем из синтетического материала.

Удобство использования

- Гладкая поверхность для удобной очистки

Световой эффект

- Равномерное распределение света

Экологичные системы освещения

- Очень долгий срок службы

Энергосбережение

- Экономия электроэнергии на 80 % по сравнению с обычными источниками света
- Встроенный светодиод является частью системы
- Экономия 80 % энергии

Особенности

Удобство при поддержании внешнего вида



Равномерное распределение света



Очень долгий срок службы



Очень долгий срок службы при безотказном функционировании. В основе Philips SmartSpot используются мощные светодиоды, срок службы которых составляет до 20 000 часов, а мощность светового потока не имеет равных.

Экономия 80 % энергии



Эта лампа экономит до 80% электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Уменьшите счет по оплате электроэнергии и начните экономить денежные средства уже сейчас.

Встроенный светодиодный источник света



Надежный источник света. Благодаря встроенному светодиодному источнику света вы сможете наслаждаться превосходным освещением в доме и не беспокоиться об обслуживании и замене ламп.

Экономия 80 % энергии



Экономия электроэнергии до 80 % по сравнению с обычными лампами накаливания.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: белый
- Материал: пластмасса

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет
- Центральный элемент: Да

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Прочее

- Специально созданы для: Функциональные
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочный светильник
- EyeComfort: нет

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,71 kg
- Высота: 10,64 см
- Длина: 40,4 см
- Ширина: 40,4 см

Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Диаметр: 404 мм
- Общий световой поток светильника: 2000
- Цвет излучения: 2700
- Электропитание: 220-240
- Светодиод: Да
- Встроенный светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 22
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I



Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.636

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com