

# PHILIPS

吸顶灯

myLiving

40986

金色

LED

40986/30/C5



## 借助现有开关，即可为一盏灯赋予三种灯光模式。

时尚的现代化设计。可在暖光至冷白色光线范围内进行调整，营造恰当氛围。风格百搭。

### 与您的室内装修风格完美融合


- 现代化金属设计
- 与各种装修风格完美匹配

### 调控

- 色温可调节 — 从暖白光到冷日光

# 产品亮点

现代外观  
与各种装修风格完美匹配



有各种尺寸可选，与各种装修风格完美匹配。

## 色温可调节 — 从暖白光到冷日光

通过色温可调节功能，您可以根据心情或活动切换合适的灯光颜色。暖白色光适合放松休息，冷日光帮助您保持专注。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 金色
- 材料: 金属/塑料

## 随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 否
- 高度可调: 否

## 其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 华贵典雅
- 类型: 吸顶灯
- 舒视光: 是

## 产品尺寸和重量

- 高度: 7.5 cm
- 长度: 44.5 cm
- 净重: 1.525 kg
- 宽度: 44.5 cm

## 服务

- 保修: 1 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 10,000 小时
- 光源亮度: 1200 lm
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 25 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 25 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: I - 接地
- 光源可更换: 否

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830440863
- 净重: 1.525 kg
- 毛重: 3.050 kg
- 长度: 0.000 mm
- 宽度: 0.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005803801



发行日期: 2021-08-28  
版本: 0.40

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)