

PHILIPS

吊灯

myLiving

40992 三头灯具

棕色

40992/01/C5



为营造任何灯光效果而设计的高品质灯具。

古典魅力，耐用织物灯罩，风格百搭。

与您的室内装修风格完美融合

- 经典外观
- 与各种装修风格完美匹配

超高品质


- 优质织物材料

产品亮点

经典外观

本产品采用经典仿古设计，搭配您的装修风格

与各种装修风格完美匹配



有各种尺寸可选，与各种装修风格完美匹配。

优质材料



采用时尚的优质织物设计制造，可抑制眩光

规格

设计和外观

- 颜色: 棕色
- 材料: 金属

随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 否
- 高度可调: 是

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 华贵典雅
- 类型: 吊灯
- 舒视光: 否

产品尺寸和重量

- 最高高度: 122.2 cm
- 最低高度: 50.1 cm
- 长度: 44.4 cm
- 净重: 1.390 kg
- 宽度: 39.2 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 10,000 小时
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 灯具可调光: 否
- LED: 否
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 3
- 底座/灯头: E27
- 随附灯泡瓦数: -
- 更换灯泡的最大瓦数: 10.5 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: I - 接地
- 光源可更换: 是



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.46

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com