PHILIPS

吊灯

myLiving

40995 十头

棕色

40995/01/C5



为营造任何灯光效果而设计的高品质灯具。

古典魅力，耐用织物灯罩，风格百搭。

与您的室内装修风格完美融合

- 经典外观
- 与各种装修风格完美匹配

超高品质

- 优质织物材料

产品亮点

经典外观
本产品采用经典仿古设计，搭配您的装修风格

与各种装修风格完美匹配



有各种尺寸可选，与各种装修风格完美匹配。

优质材料



采用时尚的优质织物设计制造，可抑制眩光

规格

设计和外观
- 颜色: 棕色
- 材料: 金属

随附其他功能/附件
- LED 模块 5 年保修: 否
- 高度可调: 是

其他
- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 华贵典雅
- 类型: 吊灯
- 舒视光: 否

产品尺寸和重量
- 最高高度: 125.3 cm
- 最低高度: 53.2 cm
- 长度: 80.5 cm
- 净重: 2.770 kg
- 宽度: 76.8 cm

服务
- 保修: 1 年

技术规格
- 使用寿命长达: 10,000 小时
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 灯具可调光: 否
- LED: 否
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 10
- 底座/灯头: E27
- 随附灯泡瓦数: -
- 更换灯泡的最大瓦数: 10.5 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: I - 接地
- 光源可更换: 是

发行日期: 2023-11-10
版本: 0.46

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证， 也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约， 也不构成任何报价或合同的一部分， 除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com