

PHILIPS

吸顶灯

myLiving

44011 MOYI 矩形

棕色

LED

44011/44/C5



借助现有开关,即可为一盏灯赋予三种灯光模式。

时尚的现代化设计。可在暖光至冷白色光线范围内进行调整,营造恰当氛围。风格百搭。

与您的室内装修风格完美融合


- 现代化金属设计
- 与各种装修风格完美匹配

调控

- 色温可调节 — 从暖白光到冷日光

产品亮点

现代外观
与各种装修风格完美匹配



有各种尺寸可选，与各种装修风格完美匹配。

色温可调节 — 从暖白光到冷日光

通过色温可调节功能，您可以根据心情或活动切换合适的灯光颜色。暖白色光适合放松休息，冷日光帮助您保持专注。

规格

设计和外观

- 颜色: 棕色
- 材料: 金属, 塑料

随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 否
- 高度可调: 否

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 华贵典雅
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是

产品尺寸和重量

- 净重: 8.300 kg
- 高度: 10.3 cm
- 长度: 97 cm
- 宽度: 65 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 10,000 小时
- 光源亮度: 6000 lm
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 110 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 110 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: I - 接地
- 光源可更换: 否

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830442454
- 净重: 8.3 kg
- 毛重: 14.1 kg
- 高度: 0 mm
- 长度: 0 mm
- 宽度: 0 mm
- 材料编号 (12NC): 915005939901



发行日期: 2024-02-04
版本: 0.180

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com