

PHILIPS

吊灯

myLiving

44028 金枝玉叶 9H 金色

金色

LED

44028/10/C5



弹指间，场景氛围随心变幻。

装饰性金属外观。为特殊时刻营造非凡氛围，色温可调节，有调光功能（不附带遥控器）。风格百搭。

与您的室内装修风格完美融合

- 与各种装修风格完美匹配

调控


- 高效贴心 借助调光功能可轻松实现调光（不附带遥控器）

材料和外饰

- 优质金属材料

产品亮点

与各种装修风格完美匹配



有各种尺寸可选，与各种装修风格完美匹配。

优质金属材料

经久耐用且引人注目的金属材料打造坚固的表面。

高效贴心 借助调光功能可轻松实现调光(不附带遥控器)

简便易用的调光功能方便您随心选择合适的光照亮度。

规格

设计和外观

- 颜色: 金色
- 材料: 金属

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- 舒视光: 是

产品尺寸和重量

- 高度: 32.8 cm
- 长度: 80.7 cm
- 净重: 2.941 kg
- 宽度: 80.7 cm

技术规格

- 使用寿命长达: 10,000 小时
- 光源亮度: 1200 lm
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 25 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 25 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: I - 接地
- 光源可更换: 否

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830443437
- 净重: 2.941 kg
- 毛重: 4.164 kg
- 长度: 0.000 mm
- 宽度: 0.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005991801



发行日期: 2022-07-30
版本: 0.20

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com