

PHILIPS

吸顶灯

myLiving

44055 FANLUO 8H 金色

金色

LED

44055/10/CN



为营造任何灯光效果而设计的高品质灯具。

现代时尚魅力，耐用金属灯罩，风格百搭。

与您的室内装修风格完美融合

- 现代化金属设计

特色

- 高度可调

材料和外饰

- 耐用材料

产品亮点

现代外观 高度可调



这款飞利浦灯具随附的长缆线可为您在安装过程中提供最大的灵活性。选择满足您需求的完美高度。

耐用材料

材料经久耐用，物超所值。

规格

设计和外观

- 颜色: 金色
- 材料: 金属

随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 否
- 高度可调: 否

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- 舒视光: 是

产品尺寸和重量

- 高度: 32.8 cm
- 长度: 80.7 cm
- 净重: 2.941 kg
- 宽度: 80.7 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 10,000 小时
- 光源亮度: 1200 lm
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: -
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: I - 接地
- 光源可更换: 否

设计和外观

- 颜色: 金色
- 设计用于: 客厅和卧室
- EAN/UPC - 产品: 6947830442942
- 保修: 1 年
- LED 模块 5 年保修: 否
- 净重: 2.941 kg
- 材料: 金属
- 高度可调: 否
- 风格: 舒适温馨
- 毛重: 2.941 kg
- 类型: 吸顶灯
- 高度: 32.8 cm
- 使用寿命长达: 10,000 小时
- 舒视光: 是
- 长度: 0.000 mm
- 宽度: 0.000 mm
- 长度: 80.7 cm
- 净重: 2.941 kg
- 宽度: 80.7 cm
- 光源亮度: 1200 lm
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: -
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: I - 接地
- 光源可更换: 否



发行日期: 2022-05-14
版本: 0.153

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com