

PHILIPS

天花板燈

myLiving

44056 FANLUO 6H 金色

金色

LED

44056/10/CN



專為任何光效設計的高品質燈具。

當代時尚品味。耐用的金屬燈罩。可搭配不同燈具。

搭配您的室內擺設風格

- 當代金屬設計

特色

- 可調式高度

材質和表面處理

- 耐用材料

產品特點

當代時尚品味 可調式高度



此款飛利浦燈具配備長纜線，安裝時展現絕佳靈活性。可選擇您需要的最佳高度。

耐用材料

材質堅固耐用，是深受歡迎的長期投資選擇。

規格

設計與外型

- 顏色: 金色
- 材質: 金屬

隨附額外功能/配件

- LED 模組 5 年保固: 無
- 可調式高度: 無

其他

- 特殊設計: 客廳與臥室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 吸頂燈燈
- EyeComfort: 是

產品尺寸與重量

- 高度: 32.8 cm
- 長度: 61.1 cm
- 淨重: 1.525 kg
- 寬度: 61.1 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 10,000 h
- 燈具總流明輸出: 1200 lm
- 主電源: 範圍 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- 可調式燈具: 無
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附光源能源等級: 內建 LED
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: -
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: I - 接地
- 光源可替換: 無

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 6947830442959
- 淨重: 2.096 kg
- 淨重: 2.096 kg
- 長度: 0.000 mm
- 寬度: 0.000 mm
- 材料編號 (12NC): 915005963101



出版日期: 2021-11-18
版本: 0.145

© 2021 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com