

PHILIPS

壁灯

myLiving

44135 JINZHIBAILU

金色

LED

44135/10/C5



高品质 LED 灯经过精心设计，使用寿命长达数年。

装饰性金属饰面。暖白色灯光可营造出温馨舒适的氛围。风格百搭。

与您的室内装修风格完美融合

- 与各种装修风格完美匹配

照明效果


- 暖白光可营造安逸氛围

材料和外饰

- 优质金属材料

产品亮点

与各种装修风格完美匹配



有各种尺寸可选，与各种装修风格完美匹配。

优质金属材料

经久耐用且引人注目的金属材料打造坚固的表面。

暖白光可营造安逸氛围

漫长的一天过后，尤其适合在看电影前或晚餐后放松身心。

规格

设计和外观

- 颜色: 金色
- 材料: 金属/塑料

随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 否
- 高度可调: 否

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 经典新生
- 类型: 壁灯
- 舒视光: 是

产品尺寸和重量

- 高度: 26.5 cm
- 长度: 45.3 cm
- 净重: 1.525 kg
- 宽度: 13.3 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 10,000 小时
- 光源亮度: 1200 lm
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 25 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 25 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: I - 接地
- 光源可更换: 否

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830442768
- 净重: 1.525 kg
- 毛重: 3.050 kg
- 长度: 0.000 mm
- 宽度: 0.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005961201



发行日期: 2021-12-01
版本: 0.139

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com