

PHILIPS

吊灯

myLiving

44144 YUXIN QINGSHE

金色

LED

44144/10/C5



借助现有开关，即可为一盏灯赋予三种灯光模式。

装饰性金属饰面。可在暖光至冷白色光线范围内进行调整，营造恰当氛围。风格百搭。

与您的室内装修风格完美融合

- 与各种装修风格完美匹配

调控


- 色温可调节 — 从暖白光到冷日光

材料和外饰

- 优质金属材料

产品亮点

与各种装修风格完美匹配



有各种尺寸可选，与各种装修风格完美匹配。

优质金属材料

经久耐用且引人注目的金属材料打造坚固的表面。

色温可调节 — 从暖白光到冷日光

通过色温可调节功能，您可以根据心情或活动切换合适的灯光颜色。暖白色光适合放松休息，冷日光帮助您保持专注。

规格

设计和外观

- 颜色: 金色
- 材料: 金属

随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 否
- 高度可调: 是

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 经典新生
- 类型: 吊灯
- 舒视光: 是

产品尺寸和重量

- 最高高度: 120 cm
- 最低高度: 17.8 cm
- 长度: 90 cm
- 净重: 1.525 kg
- 宽度: 17.8 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 10,000 小时
- 光源亮度: 1200 lm
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 30 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 30 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: I - 接地
- 光源可更换: 否

设计和外观

- 颜色: 金色
- 设计用于: 客厅和卧室
- EAN/UPC - 产品: 6947830442867
- 保修: 1 年
- LED 模块 5 年保修: 否
- 净重: 1.525 kg
- 材料: 金属
- 高度可调: 是
- 风格: 经典新生
- 毛重: 3.050 kg
- 类型: 吊灯
- 使用寿命长达: 10,000 小时
- 舒适光: 是
- 长度: 0.000 mm
- 最高高度: 120 cm
- 宽度: 0.000 mm
- 最低高度: 17.8 cm
- 长度: 90 cm
- 净重: 1.525 kg
- 宽度: 17.8 cm
- 光源亮度: 1200 lm
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 30 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 30 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: I - 接地
- 光源可更换: 否



发行日期: 2022-05-14
版本: 0.143

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com