


PHILIPS

Foco spot
orientable

myLiving

KOSIPO

negro



50591/30/PN



Vivir cada momento con alegría

Philips my Living Contemporary es una gama de luces con elegantes siluetas y luz de alta calidad acorde con los gustos, tendencias y estilos de la vida actual.

Características especiales

- Cabezal de foco ajustable
- El haz de luz perfecto para una iluminación de acento

Diseñada para tu oficina en casa

- Para cualquier habitación en tu casa
- Formas reconocibles y naturales

Diseñado para el salón y el dormitorio

- Materiales de alta calidad

Iluminación para tu comodidad y tranquilidad

- ClickFix, fácil de instalar

Destacados

Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la luminaria, para dirigirla hacia donde desees.

Perfecto para la iluminación decorativa

El perfecto haz de luz para una iluminación de acento. Este mini reflector Philips tiene el haz de luz perfecto para una iluminación de acento (no incluye el foco GU10). Con su luz concentrada puedes resaltar cualquier detalle o característica de tu decoración interior.

Para cualquier habitación en tu casa

Totalmente funcional y al mismo tiempo muy elegante, este mini reflector Philips le dará el toque decorativo a cualquier habitación en tu hogar.

Formas reconocibles y naturales

Transiciones tenues y líneas curvas definen la apariencia clásica de las lámparas Philips myLiving. Prácticos y elegantes, los mini reflectores myLiving no obstruyen la vista y se integran a la perfección con los interiores modernos.

Materiales de alta calidad

Esta lámpara está esculpida de patrones de capas de materiales de alta calidad con acabados superiores. Esto asegura un producto duradero y sólido que elevará mejorará la apariencia de tu hogar por muchos años por venir.

ClickFix, fácil de instalar



Instala tu mini reflector fácilmente por ti mismo. Gracias a ClickFix, no necesitas ayuda. Simplemente instala el anclaje en el techo, conecta los cables, luego haz clic y fija la lámpara en un solo paso.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: metal

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: Sí
- Instalación click!FIX: Sí

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Cocina, Oficina en casa, Pasillo
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Luces de techo/pared
- EyeComfort: No

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,440 kg
- Alto: 9,2 cm
- Largo: 13,4 cm
- Ancho: 10,2 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Emisión de lúmenes total de la luminaria: No bulb included
- Alimentación: AC 220-240
- LED: No
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: luz no incluida
- Base/rosca: GU10
- Potencia en vatios de la luz incluida: 5.5W
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 5.5 W
- Código IP: IP20

- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz reemplazable: Sí
- Cantidad de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718696164884
- Peso neto: 0,44 kg
- Peso bruto: 0,57 kg
- Alto: 17 cm
- Largo: 11,1 cm
- Ancho: 15,1 cm
- N.º de material (12NC): 915005531701



Fecha de publicación:
2024-02-02
Versión: 0.518

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com