

PHILIPS

Jednoduché bodové
svítidlo Bukko

SceneSwitch LED

Tři světelná nastavení

Funguje s vaším vypínačem

Ideální k vytvoření dokonalé
atmosféry

Jemné světlo LED, neunavuje
oči



50601/30/P0



Jedno svítidlo. Váš vypínač. Tři nastavení světla.

Někdy máte chuť změnit atmosféru, aby lépe ladila s tím, co právě děláte. S bodovými LED svítlidly Philips SceneSwitch můžete nastavení světla snadno změnit i tím vypínačem, který už máte na stěně. Svítidla nepotřebují stmívač ani jiné zásahy do elektroinstalace.

Osvětlení, jež vám dá pohodlí a klid

- ClickFix pro snadnou montáž
- Automatické obnovení posledního nastavení světla
- Získejte vysoce kvalitní světlo LED, které je energeticky úsporné
- Okamžitá jasnost po zapnutí
- Navrženo pro pohodlí vašich očí
- Integrované světlo LED
- Pro váš klid vám poskytujeme 5letou záruku
- Obnovení továrního nastavení bodového svítidla
- Vysoký světelný výkon – 430 lumenů
- Životnost světelného zdroje je až 25 let užívání

Všestranné osvětlení pro každý okamžik vašeho dne

- Změňte atmosféru jediným pohybem – stačí k tomu váš současný vypínač

Špičkový design pro optimální světelný efekt

- Nastavitelné bodové světlo pro maximální flexibilitu
- Dokonalý světlený paprsek pro bodové osvětlení

Přednosti

ClickFix pro snadnou montáž



Namontujte si své bodové svítidlo snadno i sami. Díky systému ClickFix k tomu nepotřebujete další osobu. Konzolu jednoduše připevníte ke stropu, připojíte kabely a poté upevníte svítidlo v jednom kroku.

Obnovení posledního nastavení světla

Bodové svítidlo SceneSwitch má vestavěný paměťový čip, který si umí zapamatovat poslední nastavení světla, pokud je světlo vypnuto na déle než 6 sekund. Pokud často neměníte aktivity, bude světlo ve vašem oblíbeném režimu při jeho příštím zapnutí.

Úsporné světlo LED

Osvětlení využívající LED ušetří až 80 % energie oproti tradičnímu osvětlení se stejným světelným výkonem. Koupíte-li si žárovku Philips LED, začnete šetřit peníze ihned. Každý světelný zdroj, který nahradíte světlem LED, znamená okamžité snížení účtu za elektřinu.

Okamžitý jas

U bodových zdrojů Philips LED nemusíte čekat. Ihned po zapnutí svítí naplno. Jejich teplé bílé světlo věrně napodobující žárovku okamžitě vytvoří útulné prostředí.

Jemné světlo LED, příjemné pro oči



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Integrované světlo LED

Toto bodové světlo se vyznačuje vysoce kvalitním světlem z integrovaných LED s optimálním světelným výkonem.

5letá záruka

Všechna naše bodová svítidla jsou vytvořena s ohledem na trvanlivost. Poskytujeme plnou 5letou záruku na kompletní výrobek, čímž máte zajištěno, že si užijete kvalitní osvětlení každý den po dlouhou dobu.

Obnova továrního nastavení

Pokud používáte více svítidel SceneSwitch, která již nejsou synchronizována, stačí přepnout vypínač (zapnout a během 1 sekundy znovu vypnout) a svítidlo se vrátí do továrního nastavení.

Vysoký světelný výkon – 430 lumenů

Rozsvítíte svůj domov kvalitním světlem

Životnost až 25 let

Světla LED vydrží déle, a proto není nutné světelný zdroj často vyměňovat. Tím se podstatně snižuje množství odpadu, současně to ale v dlouhodobém horizontu znamená další finanční úsporu.

3 nastavení světla SceneSwitch

Změňte atmosféru v místnosti, aby lépe vyhovovala tomu, co zrovna děláte. S bodovými svítidly LED Philips SceneSwitch můžete snadno změnit atmosféru z jasného světla přes přirozené osvětlení až po přívětivou teplou záři. Nepotřebujete stmívač ani žádné dodatečné montážní práce. Stačí váš dosavadní vypínač.

Snadno nastavitelné bodové světlo

Nastavitelné bodové světlo je navrženo tak, aby svítlo tam, kde to potřebujete nejvíce.

Ideální pro zdůrazňovací osvětlení

Moderní osvětlení s dobře známým širokým vyzařovacím úhlem (40 stupňů). Tento bodový zdroj LED je vhodný pro bodové i univerzální osvětlení. Je ideální pro použití v kuchyních, obývacích pokojích a jídelnách.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: černá
- Materiál: kov

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- 5letá záruka na modul LED: Ano
- Nastavitelné bodové světlo: Ano
- Upevnění click!FIX: Ano
- Stmívatelné: Ano
- Integrované LED: Ano
- Střední díl: Ano

Různé

- Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
- Styl: Nadčasový
- Typ: Bodové svítidlo
- EyeComfort: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku

- Výška: 16,5 cm
- Délka: 14,9 cm
- Čistá hmotnost: 0,267 kg
- Šířka: 11 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Životnost až: 25 000 h
- Celkový světelný tok svítidla: 400 lm
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: 2200–2700K
- Napájení ze sítě: 50–60 Hz, 220–240 V
- Ztlumitelné svítidlo: Ano
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Energetická třída světelného zdroje: Zabudovaný LED zdroj
- Počet žárovek: 1
- Příkon žárovky: 4.3 W
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Možnost výměny světelného zdroje: Nevyměnitelný světelný zdroj LED
- Možnost výměny předřadníků: Nevyměnitelný ovládací předřadník



Datum vydání: 2023-11-06
Verze: 0.801

© 2023 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesie odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com