

PHILIPS

Jednostruka reflektorska
svjetiljka Bukko

SceneSwitch LED

Tri postavke rasvjete

Funkcionira s prekidačem za
svjetlo

Savršeno za stvaranje ugodaja

LED svjetlo ugodno za oči



50601/30/P0



Jedna svjetiljka. Vaš prekidač. Tri postavke osvjetljenja.

Ponekad vam se čini da vam treba promjena ugodaja sukladno onome što radite. LED reflektorska svjetla SceneSwitch tvrtke Philips omogućuju vam lako mijenjanje postavki svjetla uz postojeći zidni prekidač. Nije potreban prigušivač niti dodatna montaža.

Rasvjeta za vaše potrebe i bezbrižnost

- ClickFix lako postavljanje
- Automatski vratite i aktivirajte posljednju postavku svjetla
- Počnite koristiti LED svjetla visoke kvalitete, a istovremeno štedite energiju
- Trenutno osvjetljenje prilikom uključivanja
- Dizajnirano za ugodnost vašim očima
- Ugrađeno LED svjetlo
- 5-godišnje jamstvo za bezbrižnost
- Vratite reflektorsko svjetlo na zadane tvorničke postavke
- Vrlo jako svjetlo – 430 lumena
- Vijek trajanja lampe je do 25 godina korištenja

Višenamjensko osvjetljenje za svaki trenutak dana

- Promijenite ambijent pritiskom postojećeg zidnog prekidača

Vrhunski dizajn za optimalan svjetlosni efekt

- Prilagodljiva glava reflektora za maksimalnu fleksibilnost
- Savršena svjetlosna zraka za akcentnu rasvjetu

Istaknute znač.

ClickFix lako postavljanje



Lako i samostalno postavite svoju reflektorsku svjetiljku. Zahvaljujući ClickFixu, nije vam potreban dodatni par ruku. Jednostavno postavite nosač na strop, spojite žice, a zatim kliknite i postavite svjetiljku u jednom potezu.

Vratite i aktivirajte posljednju postavku svjetla

Ovo reflektorsko svjetlo SceneSwitch ima ugrađen memorijski čip koji omogućava memoriranje posljednje postavke ako se prekidač isključi na duže od 6 sekundi. Ako ne mijenjate aktivnosti često, žarulja će biti u vama omiljenom načinu rada kada je ponovo uključite.

LED svjetlo za uštedu energije

U usporedbi s tradicionalnom rasvjetom koja ima isti snop svjetla, LED svjetla uštede do 80 % energije. Kada kupite svjetiljku s LED žaruljom tvrtke Philips, štedjeti počinjete istog trenutka. Za svaki izvor svjetlosti koji zamijenite LED svjetlom, odmah ćete na smanjenom računu za potrošnju struje vidjeti koliko vam se isplatilo.

Trenutno pruža osvjetljenje

Nema potrebe čekati s reflektorskim LED žaruljama tvrtke Philips. Pružaju svoju punu razinu osvjetljenja odmah nakon uključivanja. Njihova istinska topla bijela svjetlost slična klasičnoj žarulji trenutno stvara ugodan ugođaj koji pruža dobrodošlicu.

Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Ugrađeno LED svjetlo

Ovaj reflektor ima ugrađeno visokokvalitetno LED svjetlo koje pruža optimalan svjetlosni tok.

5-godišnje jamstvo

Sve su naše reflektorske svjetiljke izrađene da traju. Dolaze uz puno 5-godišnje jamstvo na cjelokupni proizvod, osiguravajući tako svakodnevno uživanje u dugotrajnom kvalitetnom osvjetljenju.

Vraćanje na tvorničke postavke

Ako se koristi više svjetala SceneSwitch i više nisu sinkronizirane, samo pritisnite prekidač (uključite ga i isključite u roku od jedne sekunde) kako biste ih vratili na zadane tvorničke postavke.

Vrlo jako svjetlo – 430 lumena

Rasvijetlite dom vrlo kvalitetnim svjetlom

Vijek trajanja do 25 godina

LED svjetla traju duže, izbjegavajući gnjavažu oko čestih zamjena izvora svjetlosti. To znatno smanjuje otpad ali također dugoročno štedi novac.

SceneSwitch s 3 postavke svjetla

Promijenite ugođaj svoje sobe kako bi odgovarao onome što radite. Uz LED usmjerene reflektore Philips SceneSwitch, lako mijenjajte postavke iz jakog u prirodno svjetlo ili u ugodan topao sjaj. Nije potreban prigušivač niti dodatna montaža. Sve što vam treba je već postojeći prekidač.

Lako prilagodljiva glava reflektora

Prilagodljiva glava reflektora dizajnirana je za usmjeravanje svjetlosti ondje gdje je najviše trebate.

Savršena za naglašenu rasvjetu

Moderna rasvjeta s prepoznatljivim širokim snopom svjetla (40 stupnjeva) – ova reflektorska LED žarulja pogodna je i za naglašenu i za generalnu rasvjetu. Idealna je za uporabu u kuhinji, dnevnim boravcima te blagovaonicama.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: crna
- Materijal: metal

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- 5 godina jamstva za LED modul: Da
- Prilagodljiva glava reflektora: Da
- click!FIX montaža: Da
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Integrirane LED: Da
- Glavno rasvjetno tijelo: Da

Razno

- Posebno dizajnirana za: dnevnu i spavaću sobu
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Reflektorska svjetiljka
- Ugodno za oči: Da

Dimenzije i masa proizvoda

- Visina: 16,5 cm
- Dužina: 14,9 cm
- Neto težina: 0,267 kg
- Širina: 11 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 25.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 400 lm
- Tehnologija žarulje: LED
- Boja svjetla: 2200–2700 K
- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz, 220 – 240 V
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Da
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: Ugrađeni LED
- Broj žarulja: 1
- Snaga žarulje u kompletu: 4.3 W
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I – uzemljenje
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Zamjenjivost izvora svjetlosti: Nezamjenjivi LED izvor svjetlosti
- Zamjenjivost upravljačkih zupčanika: Nezamjenjivi upravljački uređaj



Datum izdavanja:
2023-11-09
Verzija: 0.801

© 2023 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com