

# PHILIPS

Вуко - двойна  
насочена светлина

SceneSwitch LED

Три настройки на осветлението

Работи с вашия ключ за  
осветление

Идеално за създаване на  
атмосфера

Нежна LED светлина, приятна  
за очите ви



50602/30/PO



## Една осветително тяло. Ключ. Три настройки за осветлението.

Понякога ви се иска да промените атмосферата, така че да отговаря на това, което правите. Със светодиодните насочващи светлини Philips SceneSwitch можете лесно да промените настройките на осветлението с вашия съществуващ стенен ключ. Не е необходим димер или допълнителна инсталация.

### Осветление за вашето удобство и спокойствие

- ClickFix лесен монтаж
- Автоматично възстановяване на последните настройки на осветлението
- Получете висококачествена LED светлина, докато пестите от енергия
- Моментална светлина при включване
- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви
- Вградена LED светлина
- 5 години гаранция за спокойствие
- Възстановяване на фабричните стандартни настройки на вашата лампа
- Висока светлинна емисия - 860 лумена
- Полезен живот на лампата до 25 години на употреба

### Многофункционално осветление за всеки момент от деня

- Променете атмосферата с едно движение на вашия съществуващ ключ за осветление

50602/30/PO

**Изключителен дизайн за оптимален светлинен ефект**

- Насочваща се глава на спота за максимална гъвкавост
- Идеалният ъгъл на светлината за акцентно осветление

# Акценти

## ClickFix лесен монтаж



Монтирайте осветлението си за вграждане лесно и без чужда помощ. Благодарение на ClickFix не са необходими още две ръце. Просто монтирайте скобата на тавана, свържете кабелите, след това щракнете и фиксирайте с едно движение.

## Възстановяване на последните настройки на осветлението

Насоченото осветление SceneSwitch има вграден чип за памет, който запаметява последната ви настройка на осветлението, ако ключът е изключен по-дълго от 6 секунди. Ако не преминавате често от една дейност към друга, лампата ще бъде в любимия ви режим, когато я включите отново.

## Енергоспестяваща LED лампа

LED светлините спестяват до 80% енергия в сравнение с традиционното осветление със същия светлинен източник. Когато купувате LED лампа на Philips или лампа, започвате спестяване на пари веднага. За всеки източник на светлина, който замените с LED светлина, ще видите незабавно отражение като намалена сметка за електроенергия.

## Моментална ярка светлина

Не е необходимо да чакате спотовете на Philips да светнат. Те светят с цялата си яркост веднага при включването им. Тяхната истинска лампа с нажежаема жичка с топла бяла светлина веднага създава уютна обстановка.

## Нежни светодиоди, леки за очите



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

## Вградена LED светлина

Това насочващо осветление има интегрирани висококачествена LED светлина, която осигурява оптимален резултат.

## 5 години гаранция

Всички наши светлини са изработени така, че да издържат. Те имат пълна 5-годишна гаранция за целия продукт, гарантирайки, че ще се наслаждавате на дълготрайно качествено осветление всеки ден.

## Възстановяване на фабричните настройки

Ако се използват няколко лампи SceneSwitch и те вече не са синхронизирани, просто превключете ключа (включете го и го изключете в рамките на една секунда), за да ги върнете към фабричните настройки по подразбиране.

## Висока светлинна емисия – 860 лумена

Осветете дома си с висококачествена светлина

## Дълъг живот до 25 години

LED светлините издържат по-дълго, като се избягва неудобството за често заменяне на източника на светлина. Това значително намалява отпадъците, но и пести пари в дългосрочен план.

## SceneSwitch 3 настройки за осветление

Променете атмосферата в стаята си, за да бъде подходяща със всичко, което правите. Със светодиодната лампа тип „Спот“ Philips SceneSwitch можете лесно да промените настройката от ярка светлина, естествена светлина и уютна мека светлина. Не е необходимо да монтирате димер или други елементи. Всичко, от което се нуждаете, е вашият съществуващ ключ.

## Лесна за насочване глава на спота

Насочващата се глава на спота е предназначена да насочва светлината, където най-много се нуждаете от нея.

## Идеални за акцентиращо осветление

С модерно и удобно широкоъгълно светоотдаване (40 градуса) тази светодиодна насочена лампа е подходяща както за акцентиращо, така и за общо осветление. Тя е идеална за кухни, за осветление на кухненски острови, дневни и трапезарии.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: метал

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Регулируемо спот тяло: Да
- click!FIX монтаж: Да
- Подходящи за димиране: Да
- Вграден LED: Да
- В средата на стаята: Да

## Разни

- Специално предназначено за: Всекидневна и спалня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление тип Спот
- EyeComfort: Да

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,598 kg
- Височина: 17 cm
- Дължина: 36,6 cm
- Ширина: 11 cm

## Сервиз

- Гаранция: 5 години

## Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 25 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 800 lm
- Технология на лампите: LED лампи
- Цвят на светлината: 2200 – 2700 K
- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz, 220 – 240 V
- LED лампи: Да
- Вграден LED: Да
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Брой лампи: 2
- Включена мощност на лампата: 8.6 W
- IP код: IP20
- Клас на защита: I – заземено
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Сменяемост на светлинния източник: Неподменящ се светодиоден светлинен източник
- Сменяемост на механизма за управление: Неподменящ се механизъм за управление

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696169544
- Нето тегло: 0,598 kg
- Брутно тегло: 0,843 kg
- Височина: 26,600 cm
- Дължина: 13,200 cm
- Ширина: 18,200 cm
- Номер на материала (12NC): 915005687501



Дата на издаване:  
2023-11-07  
Версия: 0.756

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)