

PHILIPS

Topelt-kohtvalgusti Bukko

SceneSwitch LED

Kolm valguse seadistust

Töötab teie valgusti lülitiga

Suurepärane meeleolu loomiseks

Õrn LED, silmi säästev valgus



50602/30/PO



Üks valgusti. Teie lülitid. Kolm valguse seadistust.

Mõnikord on vaja muuta olustikku tegevusega sobivamaks. Philips SceneSwitchi LED-kohtvalgustitega saate olemasoleva seinalülitiga valguse seadistust hõlpsalt muuta. Hämardit ega lisapaigaldisi ei ole vaja.

Teie heaolu ja meelerahu toetav valgustus

- ClickFixi lihtne paigaldamine
- Viimase valgustuse seadistuse automaatne aktiveerimine
- Väga kvaliteetne energiat kokku hoidev LED-valgusti
- Viivituseeta valgustugevus kohe pärast sisselülitamist
- Loodud silmade mugavust arvestades
- Integreeritud LED-valgusti
- 5-aastane garantii tagab muretu kasutamise
- Kohtvalgusti lähtestamine tehaseseadetele
- Tugev valgusvoog – 860 luumenit
- Lambi tööiga kuni 25 kasutusaastat

Mitmekülgne valgustus päeva igasse hetke

- Muutke õhustikku olemasoleva valgusti lülitid ühe vajutusega

Suurepärane lahendus optimaalse valgustuse efekti saavutamiseks

- Kohandatav kohtvalgusti pea annab maksimaalse paindlikkuse
- Täiuslik valgusvihk aktsentvalgustuse andmiseks



Esiletõstetud tooted

ClickFixi lihtne paigaldamine



Paigaldage kohtvalgusti lihtsalt ja ise. Tänu ClickFixile pole abikäsi vaja. Kinnitage kronstein lakke, ühendage juhtmed, seejärel klõpsake ja fikseerige lamp ühekorraga.

Viimase valgustuse seadistuse aktiveerimine

Sellel SceneSwitch-kohtvalgustil on sisseehitatud mälukiip, mis salvestab viimase valgustuse seadistuse, kui lamp kauemaks kui kuueks sekundiks välja lülitatakse. Kui te ei vaheta tihti tegevust, on lamp uuesti sisse lülitades kohe teie lemmikrežiimis.

Energiat säästev LED-valgusti

LED-valgustid säästavad sama valgusvooga tavaliste valgustitega võrreldes kuni 80% elektrienergiat. Ostes Philipsi LED-valgusti või lambipirni, hakkate raha kohe kokku hoidma. Iga tavavalgusti vahetamine LED-valgusti vastu kajastub kohe väiksemas elektriarves.

Viivitusteta valgustus

Philipsi LED-kohtvalgustite järel pole vaja oodata. Valgus on täistugevusega kohe pärast sisselülitamist. Valgustite hõõglambisarnane soe valge valgus loob hetkega mugava ja kutsuva õhustiku.

Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Integreeritud LED-valgusti

Sellesse kohtvalgustisse on integreeritud kõrge kvaliteediga LED-valgusti, mis tagab optimaalse valgusvoo.

5-aastane garantii

Kõik meie kohtvalgustid on loodud kestma. Tervele tootele antakse 5-aastane täielik garantii, mis tagab selle, et te naudite kauakestvat kvaliteetset valgustust iga päev.

Tehaseseadete taastamine

Kui kasutusel on mitu SceneSwitch-valgustit ja need pole enam sünkroonitud, vajutage valgustite tehaseseadete taastamiseks lihtsalt lülitit ühe sekundi jooksul sisse ja välja.

Tugev valgusvoog – 860 lumenit

Valgustage oma kodu kvaliteetse valgusega

Töõiga kuni 25 aastat

LED-valgustid kestavad kauem ja nendega ei kaasne pidevat valgusallika vahetamise muret. Sedasi on oluliselt vähem jäätmeid, kuid ka raha kulub teil pikas perspektiivis vähem.

SceneSwitch 3 valgustuse seadistus

Muutke ruumi õhkkond oma tegevusele sobivaks. Philips SceneSwitchi LED-kohtvalgustitega saate hõlpsasti valida ereda valguse, loomuliku valguse ja hubase sooja kuma vahel. Pole vaja ei hämardit ega lisapaigaldisi. Vajate vaid juba olemasolevat lülitit.

Lihtsalt kohandatav kohtvalgusti pea

Kohandatav kohtvalgusti pea võimaldab suunata valguse sinna, kus seda kõige enam vajate.

Täiuslik isikupärase valguse loomiseks

Tuttava laia nurgaga (40 kraadi) valgusvooga moderne LED-kohtvalgusti sobib nii aktsent- kui ka üldvalgustuseks. Valgustid sobivad suurepäraselt köökidesse, elu- ja söögitubadesse.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: must
- Materjal: metall

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- 5-aastane garantii LED-moodulile: Jah
- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Jah
- click!FIX kinnitus: Jah
- Hämardatav: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Keskvalgusti: Jah

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Elu- ja magamistuba
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Kohtvalgusti
- EyeComfort: Jah

Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 17 cm
- Pikkus: 36,6 cm
- Kaal pakendita: 0,598 kg
- Laius: 11 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 800 lm
- Valgusallika tehnoloogia: LED
- Valguse värv: 2200–2700 K
- Toiteallikas: 50–60 Hz, 220–240 V
- Hämardatav valgusti: Jah
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Energiaklassiga valgusallikas: Sisseehitatud LED
- Valgusallikate arv: 2
- Komplekti kuulub elektrilamp: 8.6 W
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I – maandatud
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallika asendatavus: Mitteasendatav LED-valgusallikas
- Juhtimisseadmestiku asendatavus: Mitteasendatav juhtimisseadmestik

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696169544
- Kaal pakendita: 0,598 kg
- Brutokaal: 0,843 kg
- Kõrgus: 26,600 cm
- Pikkus: 13,200 cm
- Laius: 18,200 cm
- Materjali number (12NC): 915005687501



Väljalaske kuupäev:
2022-11-22
Versioon: 0.749

© 2022 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com