

# PHILIPS

Trojité bodové  
svítidlo Bukko

SceneSwitch LED

Tři světelná nastavení

Funguje s vaším vypínačem

Ideální k vytvoření dokonalé  
atmosféry

Jemné světlo LED, neunavuje  
oči



50603/30/P0



## Jedno svítidlo. Váš vypínač. Tři nastavení světla.

Někdy máte chuť změnit atmosféru, aby lépe ladila s tím, co právě děláte. S bodovými LED svítidly Philips SceneSwitch můžete nastavení světla snadno změnit i tím vypínačem, který už máte na stěně. Svítidla nepotřebují stmívač ani jiné zásahy do elektroinstalace.

### Osvětlení, jež vám dá pohodlí a klid

- ClickFix pro snadnou montáž
- Automatické obnovení posledního nastavení světla
- Získejte vysoce kvalitní světlo LED, které je energeticky úsporné
- Okamžitá jasnost po zapnutí
- Navrženo pro pohodlí vašich očí
- Integrované světlo LED
- Pro váš klid vám poskytujeme 5letou záruku
- Obnovení továrního nastavení bodového svítidla
- Vysoký světelný výkon – 1 290 lumenů
- Životnost světelného zdroje je až 25 let užívání

### Všestranné osvětlení pro každý okamžik vašeho dne

- Změňte atmosféru jediným pohybem – stačí k tomu váš současný vypínač

### Špičkový design pro optimální světelný efekt

- Nastavitelné bodové světlo pro maximální flexibilitu
- Dokonalý světelný paprsek pro bodové osvětlení

# Přednosti

## ClickFix pro snadnou montáž



Namontujte si své bodové svítidlo snadno i sami. Díky systému ClickFix k tomu nepotřebujete další osobu. Konzolu jednoduše připevníte ke stropu, připojíte kabely a poté upevníte svítidlo v jednom kroku.

## Obnovení posledního nastavení světla

Bodové svítidlo SceneSwitch má vestavěný paměťový čip, který si umí zapamatovat poslední nastavení světla, pokud je světlo vypnuto na déle než 6 sekund. Pokud často neměníte aktivity, bude světlo ve vašem oblíbeném režimu při jeho příštím zapnutí.

## Úsporné světlo LED

Osvětlení využívající LED ušetří až 80 % energie oproti tradičnímu osvětlení se stejným světelným výkonem. Koupíte-li si žárovku Philips LED, začnete šetřit peníze ihned. Každý světelný zdroj, který nahradíte světlem LED, znamená okamžité snížení účtu za elektřinu.

## Okamžitý jas

U bodových zdrojů Philips LED nemusíte čekat. Ihned po zapnutí svítí naplno. Jejich teplé bílé světlo věrně napodobující žárovku okamžitě vytvoří útulné prostředí.

## Jemné světlo LED, příjemné pro oči



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

## Integrované světlo LED

Toto bodové světlo se vyznačuje vysoce kvalitním světlem z integrovaných LED s optimálním světelným výkonem.

## 5letá záruka

Všechna naše bodová svítidla jsou vytvořena s ohledem na trvanlivost. Poskytujeme plnou 5letou záruku na kompletní výrobek, čímž máte zajištěno, že si užijete kvalitní osvětlení každý den po dlouhou dobu.

## Obnova továrního nastavení

Pokud používáte více svítidel SceneSwitch, která již nejsou synchronizována, stačí přepnout vypínač (zapnout a během 1 sekundy znovu vypnout) a svítidlo se vrátí do továrního nastavení.

## Vysoký světelný výkon – 1 290 lumenů

Rozsvíte svůj domov kvalitním světlem

## Životnost až 25 let

Světla LED vydrží déle, a proto není nutné světelný zdroj často vyměňovat. Tím se podstatně snižuje množství odpadu, současně to ale v dlouhodobém horizontu znamená další finanční úsporu.

## 3 nastavení světla SceneSwitch

Změňte atmosféru v místnosti, aby lépe vyhovovala tomu, co zrovna děláte. S bodovými svítidly LED Philips SceneSwitch můžete snadno změnit atmosféru z jasného světla přes přirozené osvětlení až po přívětivou teplou záři. Nepotřebujete stmívač ani žádné dodatečné montážní práce. Stačí váš dosavadní vypínač.

## Snadno nastavitelné bodové světlo

Nastavitelné bodové světlo je navrženo tak, aby svítilo tam, kde to potřebujete nejvíce.

## Ideální pro zdůrazňovací osvětlení

Moderní osvětlení s dobře známým širokým vyzařovacím úhlem (40 stupňů). Tento bodový zdroj LED je vhodný pro bodové i univerzální osvětlení. Je ideální pro použití v kuchyních, obývacích pokojích a jídelnách.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: černá
- Materiál: kov

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- 5letá záruka na modul LED: Ano
- Nastavitelné bodové světlo: Ano
- Upevnění click!FIX: Ano
- Stmívatelné: Ano
- Integrované LED: Ano
- Střední díl: Ano

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
- Styl: Nadčasový
- Typ: Bodové svítidlo
- EyeComfort: Ano

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Výška: 17 cm
- Délka: 36,6 cm
- Čistá hmotnost: 0,612 kg
- Šířka: 36,6 cm

## Servis

- Záruka: 5 let

## Technické údaje

- Životnost až: 25 000 h
- Celkový světelný tok svítidla: 1200 lm
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: 2200–2700 K
- Napájení ze sítě: 50–60 Hz, 220–240 V
- Ztlumitelné svítidlo: Ano
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Energetická třída světelného zdroje: Zabudovaný LED zdroj
- Počet žárovek: 3
- Příkon žárovky: 12.9 W
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Možnost výměny světelného zdroje: Nevyměnitelný světelný zdroj LED
- Možnost výměny předřadníků: Nevyměnitelný ovládací předřadník

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696169575
- Čistá hmotnost: 0,612 kg
- Hrubá hmotnost: 1,110 kg
- Výška: 23,600 cm
- Délka: 18,200 cm
- Šířka: 24,200 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005687801



Datum vydání:  
2022-09-30  
Verze: 0.748

© 2022 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)