

PHILIPS

Bukko hármas szpotlámpa

SceneSwitch LED

Három fénybeállítás

A fali villanykapcsolóval működik

Hangulat teremtésére tökéletes

Lágy LED, szemkímélő



50603/30/P0



Egy lámpa. Az Ön kapcsolója. Három fényerő-beállítás.

Válassza ki a tevékenységéhez illő hangulatot! A Philips SceneSwitch LED-es szpotlámpa beállítása egyszerűen módosítható a meglévő fali kapcsolóval. Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy más eszközökre.

Pihentető hatású világítás az Ön kényelme érdekében

- ClickFix könnyű szerelés
- Legutóbbi fénybeállítás automatikus behívása
- Legyen a LED-világítása kiváló fényminőségű, de egyben energiatakarékos is
- Bekapcsoláskor azonnal világítani kezd
- Szemnyugtató hatású
- Integrált LED-világítás
- 5 év garancia a nyugalomra
- Állítsa vissza spotlámpáját az alapértelmezett gyári beállításokra
- Magas fényáram – 1290 lumen
- A lámpa élettartama akár 25 év is lehet

Sokoldalú világítás a nap bármelyik időpontjában

- Változtassa meg a hangulatot egy gombnyomással a meglévő fénykapcsolón

Kiváló kialakításával optimális fényhatás érhető el

- Az állítható spotfej maximális rugalmasságot biztosít
- Tökéletes fényhatás kiemelő világításhoz

Fénypontok

ClickFix könnyű szerelés



A spotlámpát könnyen felszerelheti egyedül is. A ClickFix rendszernek köszönhetően nincs szükség segítségre. Egyszerűen szerelje fel a konzolt a mennyezetre, csatlakoztassa a vezetékeket, majd pattintsa a helyére és rögzítse a lámpát egy menetben.

Legutóbbi fénybeállítás behívása

A SceneSwitch spotlámpa beépített memóriacsippel rendelkezik, amely eltárolja az utolsó fénybeállítást, ha a kapcsoló legalább 6 másodpercig ki van kapcsolva. Ha nem váltogatja gyakran a tevékenységeket, az ismételt bekapcsoláskor a kedvenc fénybeállítása fog világítani.

Energiatakarékos LED-lámpa

A LED-lámpákkal akár 80%-os energiamegtakarítás érhető el az azonos fényáramú hagyományos fényforrásokhoz képest. Ha Philips lámpát vagy izzót vásárol, azonnal pénzt takarít meg. A LED-lámpára lecserélt fényforrások hatása már a következő energiaszámlán meg fog látszani.

Azonnali teljes fényerő

A Philips LED-spotlámpákra nem kell várni. A bekapcsolás után azonnal biztosítják a teljes fényerősséget. Igazi, a hagyományos izzóéhoz hasonló meleg fehér fénye azonnal barátságos hangulatot teremt.

Lágy LED-világítás, mely kellemes a szemnek



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

Integrált LED-világítás

A spotlámpa kiváló minőségű integrált LED-es fényforrással rendelkezik, mely optimális fényáramot biztosít.

5 év jótállás

Minden spotlámpánkat tartósra tervezzük. 5 éves garanciát vállalunk a teljes termékre, így Ön hosszú időn keresztül, nap mint nap számíthat a minőségi világításra.

Gyári beállítás visszaállítása

Ha több SceneSwitch lámpát használ, és azok nincsenek szinkronban, használja a kapcsolót (kapcsolja be, majd pedig 1 másodpercen belül ismét ki) a lámpák alapértelmezett gyári beállításának visszaállításához.

Magas fényáram – 1290 lumen

Tegye ragyogóvá otthonát kiváló minőségű lámpákkal

Akár 25 éves élettartam

A LED-lámpa hosszabb élettartamú, megszünteti a fényforrás gyakori cseréjét. Ezáltal jelentősen csökken a hulladék mennyisége, és hosszú távon is pénzmegtakarítást eredményez.

A SceneSwitch 3 fénybeállításai

A szoba megvilágítását mindig a megfelelőre állíthatja be. A Philips SceneSwitch LED-es spotlámpánál egyszerűen válthat az erős fény, a természetes fény és a kellemesen meleg félhomály között. Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy más eszközökre. Elég hozzá a meglévő kapcsoló.

Egyszerűen beállítható spotfej

Állítható feje oda irányítja a fényt, ahol Önnek a legnagyobb szüksége van rá.

Tökéletesen alkalmas kiemelő világításhoz

Modern világítás, családias, széles sugárzási szögű (40°-os) fényárammal – ez a LED-spotlámpa alkalmas kiemelő világításhoz és általános célú világításhoz is. Ideális konyhai használatra, nappali és étkező megvilágítására.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: fém

További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Állítható fejú spotlámpa: Igen
- click!FIX felszerelés: Igen
- Szabályozható: Igen
- Integrált LED: Igen
- Központi elem: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Nappali és hálószoza
- Stílus: Kortárs
- Típus: Szpotlámpa
- EyeComfort: Igen

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,612 kg
- Magasság: 17 cm
- Hosszúság: 36,6 cm
- Szélesség: 36,6 cm

Szervíz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 25 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 1200 lm
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: 2200–2700 K
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz, 220–240 V
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: F
- Fényforrások száma: 3
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 12.9 W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I – földelt
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrás cserélhetősége: Nem cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Nem cserélhető működtetőszerelvény

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718696169575
- Nettó tömeg: 0,612 kg
- Bruttó tömeg: 1,110 kg
- Magasság: 23,600 cm
- Hosszúság: 18,200 cm
- Szélesség: 24,200 cm
- Termékkód (12NC): 915005687801



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.755

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com