

PHILIPS

Četveren reflektor
Bukko

SceneSwitch LED

Tri nastavitve svetlobe

Uporabljate lahko s svetlobnim stikalom

Idealno za ustvarjanje vzdušja

Nežna LED-svetilka, prijazna do oči



50604/30/PO



Ena svetilka. Vaše stikalo. Tri nastavitve osvetlitve.

Včasih vzdušje v prostoru želite prilagoditi glede na trenutno dejavnost. Z reflektorsko LED-sijalko Philips SceneSwitch lahko enostavno preklapljate med nastavitvami osvetlitve z obstoječim stikalom. Stikalo za zatemnitev ali dodatna namestitvev nista potrebna.

Osvetlitev za udobje in duševni mir

- Enostavna montaža ClickFix
- Samodejno priključite zadnjo nastavitve svetlobe
- Uživajte v kakovostni in hkrati varčni LED-svetilki
- Svetloba takoj ob vklopu
- Izdelana za udobje vaših oči
- Vgrajena LED-sijalka
- 5-letna garancija, da ste lahko brez skrbi
- Ponastavite reflektor na privzeto tovarniško nastavitve
- Visoka svetilnost - 1720 lumnov
- Življenjska doba sijalke do 25 let uporabe

Vsestranska razsvetljava za vsak trenutek dneva

- Spremenite vzdušje s pritiskom obstoječega stikala

Vrhunska zasnova za optimalen svetlobni učinek

- Nastavljiva glava reflektorja za popolno prilagodljivost
- Idealen svetlobni snop za poudarjeno svetlobo

Značilnosti

Enostavna montaža ClickFix



Preprosto namestite svoj reflektor sami. Tehnologija ClickFix omogoča, da dodaten par rok ni potreben. Preprosto montirajte nosilec na strop, povežite žice, kliknite in namestite svetilko.

Prikličite zadnje nastavitve svetlobe

Ta reflektor SceneSwitch ima vgrajen pomnilniški čip, ki shrani zadnje nastavitve svetlobe, če je stikalo izklopljeno dlje kot šest sekund. Če osvetlitve ne preklapljate pogosto, bo ob ponovnem vklopu svetloba zasvetila v vašem najljubšem načinu.

Varčna LED-svetilka

LED-svetilke v primerjavi s tradicionalnimi svetili z enako svetilnostjo prihranijo do 80 % električne energije. Ko kupite LED-svetilko Philips ali sijalko, takoj privarčujete. Vsakič, ko svetlobni vir nadomestite z LED-svetilko, bo rezultat varčevanja viden pri nižjem računu za električno energijo.

Takojšnja svetloba

Philipsovi LED-reflektorji takoj po vklopu zagotovijo polno svetilnost. Njihova žareča topla bela svetloba pa takoj prične ustvarjati prijetno in vabljivo vzdušje.

Nežne LED-svetilke z očem prijazno svetlobo



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Vgrajena LED-sijalka

Ta reflektor ima vgrajeno kakovostno LED-sijalko, ki zagotavlja optimalno svetilnost.

5-letna garancija

Vsi naši reflektorji so ustvarjeni za dolgotrajno uporabo. Celoten izdelek ima tudi 5-letno garancijo, ki vam zagotavlja dolgotrajno uživanje v kakovostni svetlobi prav vsak dan.

Ponastavitev na tovarniško nastavitve

Če uporabljate več svetilk SceneSwitch, ki niso več sinhronizirane, preklopite stikalo (vklopite in izklopite v 1 sekundi), da obnovite privzeto tovarniško nastavitve svetilk.

Visoka svetilnost - 1720 lumnov

Osvetlite svoj dom s kakovostno svetlobo

Življenjska doba do 25 let

LED-svetilk vam ni treba menjavati tako pogosto kot druge svetlobne vire. S tem prispevate k manjši količini odpadkov in dolgoročno prihranite denar.

SceneSwitch s tremi nastavitvami svetlobe

Prilagodite vzdušje v prostoru glede na trenutno dejavnost. Z reflektorji LED Philips SceneSwitch lahko enostavno preklapljate med močno, naravno in prijetno toplo svetlobo. Ne potrebujete zatemnilnega stikala ali dodatnih priključkov. Vse to lahko storite z obstoječim stikalom.

Enostavno nastavljanje glave reflektorja

Premična glava reflektorja je zasnovana tako, da usmeri svetlobo tja, kjer jo najbolj potrebujete.

Idealno za poudarjeno osvetlitev

Moderna osvetlitev s tradicionalnim širokim kotom svetlobnega snopa (40 stopinj). Ta LED-reflektor je primeren tako za poudarjeno kot tudi splošno osvetlitev. Idealen je za uporabo v kuhinjah, dnevnih sobah in jedilnicah.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: kovina

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Nastavljiva glava reflektorja: Da
- Namestitev click!FIX: Da
- Možnost zatemnitve: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Osrednji predmet: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Dnevna soba in spalnica
- Slog: Sodobno
- Tip: Reflektor
- Udobje oči: Da

Dimenzije in teža izdelka

- Višina: 17 cm
- Dolžina: 75,4 cm
- Neto teža: 1,249 kg
- Širina: 11 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 25.000 h
- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 1600 lm
- Tehnologija sijalke: LED
- Barva svetlobe: 2200–2700 K
- Omrežno napajanje: 50–60 Hz, 220–240 V
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: Vgrajen LED
- Število sijalk: 4
- Moč priložene sijalke: 17.2 W
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: I – ozemljeno
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Zamenljivost svetlobnega vira: Nezamenljiv svetlobni vir LED
- Zamenljivost krmilne naprave: Nezamenljiva krmilna naprava

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696169599
- Neto teža: 1,249 kg
- Bruto teža: 1,692 kg
- Višina: 64,600 cm
- Dolžina: 13,200 cm
- Širina: 18,200 cm
- Številka materiala (12NC): 915005688001



Datum izdaje: 2022-08-08
Različica: 0.801

© 2022 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com