

PHILIPS

Foco de dos luces Fugato

Hue White and Color
Ambiance

Incluye bombilla LED GU10


Control Bluetooth a través de
aplicación

Control con aplicación o voz*

Añade Hue Bridge para disfrutar
de más funciones



50632/31/P7



Easy smart lighting

Aporta color a tu hogar con Hue Fugato. Ideal para el salón y el dormitorio. Contrólalo por Bluetooth para apagarlo o encenderlo al instante, regularlo y ajustar escenas de iluminación en una habitación o emparéjalo con un puente Hue para disfrutar de toda una variedad de funciones.

Easy smart lighting

- Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth
- Controla las luces con la voz*
- Crea una experiencia personalizada con luces inteligentes coloridas
- Define el ambiente adecuado con luz blanca cálida a luz blanca fría
- Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias
- Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge

Destacados

Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth



Con la aplicación Bluetooth, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación de tu hogar. Añade hasta 10 luces inteligentes y contrólas todas con solo pulsar un botón en tu dispositivo móvil.

Controla las luces con la voz*



Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.

Crea una experiencia personalizada con luces inteligentes coloridas



Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores, creando al instante el ambiente adecuado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes definir un ambiente festivo para una fiesta, transformar tu sala de estar en una sala de cine, mejorar tu decoración con notas de color y mucho más.

Define el ambiente adecuado con luz blanca cálida a luz blanca fría



Estas bombillas y luminarias ofrecen distintas tonalidades de luz blanca cálida a luz blanca fría. Con la completa regulación de las luces nocturnas de brillo elevado a tenue, puedes ajustar tus luces a la tonalidad y el brillo de iluminación perfectos para tus necesidades diarias.

Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias



Haz más fácil y agradable tu jornada con cuatro preajustes de escenas de luz que se han diseñado especialmente para tus tareas diarias: Energía, Concentración, Lectura y Relax. Las dos escenas con tonos fríos Energía y Concentración te ayudan a comenzar por la mañana o a centrar la atención, mientras que las escenas más cálidas Lectura y Relax te ayudan a disfrutar de una lectura cómoda o a calmar una mente atareada.

Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge



El Hue Bridge permite disfrutar de las características que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera de casa, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Añade un Bridge a tu configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar una tecnología segura y fiable, entre otras cosas. El Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente, como nunca antes habías visto.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: Sí
- Regulable con aplicación Hue e interruptor: Sí

Varios

- Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio, Cocina
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Foco
- EyeComfort: No

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,569 kg
- Altura: 15,3 cm
- Longitud: 19,5 cm
- Anchura: 8,0 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso a 4000 K: 700 lm
- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Tecnología de la bombilla: LED, 240 V
- Color de la luz: 2000 - 6500 Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: 50 - 60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado: No
- Número de bombillas: 2
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5.7 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: I: con toma de tierra
- Capacidad de sustitución de la fuente de luz: Fuente de luz LED sustituible por el usuario final
- Flujo luminoso a 2700 K: 460 lm

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- Aplicación Philips Hue: IOS 15 y superior, Android 10.0 y superior

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696171516
- Peso neto: 0,57 kg
- Peso bruto: 0,95 kg
- Altura: 208 mm
- Longitud: 143 mm
- Anchura: 343 mm
- Código 12NC: 915005761301



Fecha de emisión:
2024-02-04
Versión: 0.442

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com