

PHILIPS

테이블 스탠드

myHomeOffice

66014TENUTO

블루

LED

66014/80/K4



더욱 편리한 사용을 위한 안정적인 책상 조명

제한적인 조명과 단계 조도 조절 기능이 있는 독서대

눈에 편한 조명

- 과학적 배광

제어

- 다단계 디밍

주요제품

과학적 배광 다단계 디밍

직관적인 다단계 밝기 조절 설정으로 빛을 더 잘 제어할 수 있어서 필요한 조명 환경을 창조할 수 있습니다.

사양

디자인 및 마감

- 색상: 블루
- 재질: 금속/플라스틱

추가 기능/액세서리 포함

- LED 모듈 5년 보증: 아니요
- FFP - 불만제로 팩: 예

기타

- 특수 설계: 가정 내 서재 및 공부방, 거실 및 침실
- 유형: 테이블 스탠드
- 눈 편안: 아니요

제품 규격 및 무게

- 높이: 37.3 cm
- 길이: 15 cm
- 순중량: 0.922 kg
- 폭: 52.6 cm

서비스

- 보증: 1년

기술 사양

- 조명기구 전체 lumen 값: 500 lm
- 주전원: 범위 100V ~ 240V, 50~60Hz
- 조명 기구 조광가능: 예
- LED: 예
- 내장형 LED: 예
- 전구 수: 1
- 소비 전력 전구 포함: 5.8 W
- 최대 소비 전력 교체 전구: 5.5 W
- IP 코드: IP20, 12.5mm를 초과하는 물체로부터 보호, 방수장치 없음
- 보호 등급: II - 이중 절연
- 교체 가능한 광원: 아니요

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718696162323
- 순중량: 0.922 kg
- 총중량: 1.470 kg
- 높이: 478.000 mm
- 길이: 174.000 mm
- 폭: 174.000 mm
- 소재 번호 (12NC): 915005475201



발행일자: 2023-11-09
버전: 0.150

© 2023 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com