

**PHILIPS**

台灯

myHomeOffice

Donut 66109

绿色

LED

66109/33/C3



## 可靠的桌面照明带来更多便利

带合格照明和多级调光功能的书桌

### 呵护您的眼睛

- 科学的光线输出

### 调控

- 多级调光

# 产品亮点

## 科学的光线输出 多级调光

直观的多级亮度控制设置，让您以很好的控制灯光，营造您所需要的灯光氛围。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 绿色
- 材料: 金属/塑料

## 随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 否
- 集成 LED: 是

## 其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房, 客厅和卧室
- 类型: 台灯
- 舒适光: 是

## 产品尺寸和重量

- 高度: 39.6 cm
- 长度: 13.9 cm
- 净重: 0.645 kg
- 宽度: 32 cm

## 服务

- 保修: 1 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 300 lm
- 主电源: 范围 100 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 4.2 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 4.2 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: II - 双重绝缘
- 光源可更换: 否

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830443178
- 净重: 0.645 kg
- 毛重: 0.903 kg
- 高度: 473.000 mm
- 长度: 143.000 mm
- 宽度: 161.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005965301



发行日期: 2022-07-30  
版本: 0.147

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)